



Descriere: Termostat Normal Închis/Normal Deschis pentru a gestiona temperatura. ETR202 normal închis pentru reglarea dispozitivelor de încălzire. ETR201 normal deschis pentru reglarea dispozitivelor de răcire sau semnalizare. Senzor termostatic bimetalic. Montare cu clemă pe șine DIN de 35 mm(EN60715).

Material: Plastic aprobat UL94 V0.

Gama de setări: De la 0 °C la +60 °C.

Capacitate de comutare: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Valoarea din paranteză este valoare inductivă.

Temperatură de exploatare: Între -20 °C to +80 °C.

Durată viață: >100.000 cicluri.

Conexiune: Șurub pentru cablu (0.5 la 2.5 mm²).

Protecție: IP 20.

Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: O bucată.

Descriere	Nr. articol
Contact normal deschis	ETR201
Contact normal închis	ETR202