



Beskrivning: Termostat av bimetalldyp. ETR202 (NC) för reglering av värmeelement. ETR201 (NO) för reglering av fläktar eller signalutrustning. Fäste för 35mm DIN-skena (EN 60715).

Material: Plast, UL94 V0.

Inställningsområde: 0 °C till +60 °C.

Brytkapacitet: 240 V AC, 10/(2) A. 120 V AC, 15/(2) A. 24 V DC, 30 W. Induktiv last inom parentes.

Driftomr. temperatur: -20 °C till +80 °C.

Livslängd: > 100.000 cykler.

Anslutning: 2-polig skruvanslutning, 2.5mm².

Kapslingsklass: IP 20.

Godkännanden: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 st.

Beskrivning	Artikelnummer
Normalt öppen kontakt	ETR201
Normalt sluten kontakt	ETR202