



Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP 66 | TYPE 4, 4X, 12



EXE-klemkassenserien i rustfrit stål, der er ATEX- og IECEx-certificeret, er en hyldevare i fem forskellige størrelser, der passer til de fleste almindelige anvendelser. ZONEX-skabe er en robust løsning til terminering og samledåser i potentielt farlige lokationer, herunder olie- og kemisk behandling, vandbehandling, farmaceutisk behandling og kornbehandling. ZONEX-skabe er designet og certificeret til at opfylde ATEX-direktiv 2014/34/EU samt IECEx-standarder for øget sikkerhed i skabe til elektriske komponenter i Zone 1- og Zone 2-anvendelser.

Krop: M6 indvendig/udvendig holdeanordning i messing. Svejsede vægmonteringsbeslag i fuld bredde øverst og nederst. Indvendige svejsnitler til panel- eller DIN-skinne-monteringsbeslag.

Dæksel: Polyuretanpakning i ét stykke med kontinuerlig forsegling, driftsområde -40 til +70 °C. Skruer, type 316L, i rustfrit stål med dækpropper. M6 indvendig jordstift. Silikonepakning som ekstraudstyr med driftsområde -55 til +180 °C.

Bemærk: nVent HOFFMAN ATEX Ex e-skabe er ikke beregnet til brug i eksplosionssikre eller flammesikre anvendelser. NEMA 4X-skab (som komponent) er velegnet og i overensstemmelse med NEC klasse I, Division 2, gruppe A, B, C, D-enheder, når de er korrekt evalueret og bruger klemrækker og/eller godkendt klasse I, Division 1 eller 2 (ingen buer, gnister eller varme overflader), enheder monteret i skabet i overensstemmelse med NEC/CEC-kravene (reference NEC 2011 artikel 501.10(B)(4) og NEC 2011-håndbogen).

Godkendelser: ATEX-direktiv 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31.

Tæthedegrad: IP66 | TYPE 4, 4X, 12


Materiale: Fremstillet i rustfrit stål type 316L. Hus: 1,5 mm. Dæksel: 1,5 mm. Monteringsplade: 2,0 mm galvaniseret stål.

Overfladebehandling: 320 børstet finish.

Levering inkluderer: Kasse med dæksel, dækselskruer, monteringsplade og monteringsstilbehør.

EXE-SB

ZONEX, rustfrit stål, klemkasse



EXE-SB

ZONEX, rustfrit stål, klemkasse



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

H	B	D	Monterings-plade Højde	Monterings-plade Bredde	Artikelnr.
102	102	76	85	85	EXE101008SS6E
152	152	102	135	135	EXE151510SS6E
178	178	102	161	161	EXE181810SS6E
216	146	127	199	129	EXE221513SS6E
254	254	127	237	237	EXE252513SS6E

EXE-SB

ZONEX, rustfrit stål, klemkasse