



Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db; IP 66 | TYPE 4, 4X, 12



Serien af vægmonterede skabe i rustfrit stål med en enkelt dør, EXE, med ATEX- og IECEx-certificeringer, er lagerført i 16 forskellige størrelser, der passer til de fleste almindelige anvendelser. ZONEX-skabe er en robust løsning til terminering og samledåser i potentielt farlige områder, herunder olie- og kemisk behandling, behandling af vand, farmaceutisk behandling og kornbehandling. ZONEX-skabe er designet og certificeret, så de overholder ATEX-direktiv 2014/34/EU samt IECEx-standarden for øget sikkerhed i skabe til elektriske komponenter i Zone 1 og Zone 2.

Krop: M10 indvendig/udvendig holdeanordning i messing. 2,5 mm tykke vægmonteringsbeslag svejset på bagsiden. M5-gevind til skruer i flangeplade sikrer en hurtig og nem installation.

Bemærk: nVent HOFFMAN ATEX Ex e-skabe er ikke beregnet til brug i eksplosionssikre eller flammesikre anvendelser. NEMA 4X-skab (som komponent) er velegnet og i overensstemmelse med NEC klasse I, Division 2, gruppe A, B, C, D-enheder, når de er korrekt evalueret og bruger klemrækker og/eller godkendt klasse I, Division 1 eller 2 (ingen buer, gnister eller varme overflader), enheder monteret i skabet i overensstemmelse med NEC/CEC-kravene (reference NEC 2011 artikel 501.10(B)(4) og NEC 2011-håndbogen).

Godkendelser: ATEX-direktiv 2014/34/EU. ATEX: Sira 09ATEX3224U; 2813 Ex II 2 G D; Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; EN 60079-0; EN 60079-7; EN 60079-31. IECEx: IECEx SIR 09.0099U; Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db IP 66; IEC 60079-0; IEC 60079-7; IEC 60079-31.

Tæthedegrad: IP66 | TYPE 4, 4X, 12

Montageplade: Fastgjort på svejsede M8-nitter på bagsiden af skabet. Huller, der gør kabelfastgørelse nemmere, er placeret øverst og nederst.

Materiale: Fremstillet i rustfrit stål type 316L. Hus: 1,5 mm/2,0 mm til skabe med en højde på 600 mm eller større. Dør: 1,5 mm/2,0 mm til skabe med en højde på 600 mm eller større. Flangeplade: 2,5 mm. Monteringsplade: 2,0 mm galvaniseret stål.

Lås: Type 316L drejelås med kvart drejning i rustfrit stål med dobbelt bit 3 mm indsats.

Overfladebehandling: 320 børstet finish.


Dør: Polyurethanpakning med konstant forsegling, driftsområde -40 til +70 °C. Døråbning 210°. Døren kan nemt afmonteres ved at trække i hængselboltene af klemmetypen. M6 indvendig jordstift. Silikonepakning som ekstraudstyr med driftsområde -55 til +180 °C.

Levering inkluderer: Skab med dør, monteringsplade, flangeplade og monteringsstilbehør.

Kabel indgang: Formede M5-gevind til skruer i flangeplade giver hurtig og nem installation. Flade pakninger.

EXE-WM

ZONEX, rustfrit stål, vægmonterede skabe



H	B	D			Maksimal brugbar skabsdybde			Antal låse	Artikelnr.
300	300	150	255	255	100	237	74	1	EXE303015SS61E
300	300	210	255	255	160	237	134	1	EXE303021SS61E
400	300	150	355	255	100	237	74	1	EXE403015SS61E
400	300	210	355	255	160	237	134	1	EXE403021SS61E
400	400	150	355	355	100	337	74	1	EXE404015SS61E
400	400	210	355	355	160	337	134	1	EXE404021SS61E
500	400	150	455	355	100	337	74	1	EXE504015SS61E
500	400	210	455	355	160	337	134	1	EXE504021SS61E
500	500	210	455	455	160	437	134	1	EXE505021SS61E
600	500	210	555	455	160	437	134	2	EXE605021SS61E
600	600	210	555	555	160	537	134	2	EXE606021SS61E
600	600	300	555	555	250	537	224	2	EXE606030SS61E
750	500	210	705	455	160	437	134	2	EXE755021SS61E
750	600	210	705	555	160	537	134	2	EXE756021SS61E
750	750	300	705	705	250	687	224	2	EXE757530SS61E
900	600	210	855	555	160	537	134	2	EXE906021SS61E

Bemærk: Skab med vandrette monteringsbeslag kan bestilles ved at erstatte SS61E med SS61HE i varenummeret.

EXE-WM

ZONEX, rustfrit stål, vægmonterede skabe