

HALP

Klemkasse i aluminium

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66, 67 | IK 08/09



Serien af aluminiumsklemkasser, HALP, med en IP 66-, 67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. HALP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer takket være fremragende korrosionsbestandighed.

Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

Materiale: Aluminium type EN AC-47100.

Pakning: Leveres som standard med polyurethanpakning. Silikone-, neopren og EPDM-pakninger fås på forespørgsel.

Temperaturområde: -30 °C ... +80 °C.


Tæthedsgrad: IP 66, 67 | IK 09, 08 for HALP050503GE.

Overfladebehandling: RAL 7001.

Godkendelser: CE, GOST. For cULus_UL Listed godkendelse kontakt vores salgsafdeling.

Levering inkluderer: Krop og låg er fremstillet af aluminium og lågskrue af rustfrit stål.

Front view




Sectional side view



SECTION A-A

Inside box view



Top view



H	W2	H2	W3	M	d
45	W-10	H-10	-	M3	4.4
64/80	W-12	H-28	W-19	M4	4.4
122	W-16	H-40	W-27	M6	6.5
≥160	W-20	H-50	W-30	M6	6.5

H	B	D	Vægt (kg)	Skabstykkelser	Dækslets tykkelse	Antal skruer til dæksel	Gevind for	Artikelnr.
45	50	30	0.10	3	2	2	-	HALP050503GE
64	58	36	0.15	3.5	3	4	-	HALP060604GE
64	98	36	0.25	3.5	3	4	-	HALP061004GE
64	150	36	0.35	3.5	3	4	-	HALP061504GE
80	75	57	0.30	3.5	2.5	4	M4	HALP080806GE
80	125	57	0.45	3.5	2.6	4	M4	HALP081306GE
80	175	57	0.55	3.5	2.5	4	M4	HALP081806GE
80	250	57	0.70	3.5	2.5	4	M4	HALP082506GE
122	122	80	0.90	4.1	3.7	4	M6	HALP121208GE
122	122	90	1.00	4.1	4	4	M6	HALP121209GE
122	220	80	1.35	4	4	4	M6	HALP122208GE
122	220	90	1.45	4	4	4	M6	HALP122209GE
122	360	80	1.80	4.1	3.7	4	M6	HALP123608GE
160	160	90	1.55	4.1	3.7	4	M6	HALP161609GE
160	260	90	2.10	4	4	4	M6	HALP162609GE
160	360	90	2.70	4.1	3.7	4	M6	HALP163609GE
160	560	90	4.05	4	4	6	M6	HALP165609GE
230	200	110	2.60	4.1	4.1	4	M6	HALP232011GE
230	330	110	3.70	4.1	3.7	4	M6	HALP233311GE
230	330	180	5.10	4.5	3.7	4	M6	HALP233318GE
230	400	110	4.15	4.1	3.7	4	M6	HALP234011GE
230	600	110	6.00	4	4	6	M6	HALP236011GE

HALP

Klemkasse i aluminium



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT