



IP 66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK08



nVent HOFFMANs serie af vægskabe i hygiejnisk design er designet og konstrueret vha. specielle materialer i forhold til høje sanitære krav og nem grundig rengøring. De højpolerede overflader sammen med en høj beskyttelsesgrad hjælper med at reducere tid til rengøring og vedligeholdelse.

**Materiale:** Kabinet: 1.5 mm. Dør: 2 mm. AISI 304L slebet rustfrit stål. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

**Krop:** Monoblokkabinet, bukket og fuldsvejst. Den øverste del af skabskabinettet er udstyret med et skrånende tag i en vinkel på 30° mod fronten, hvilket ender med et 30 mm udhæng for at undgå, at der drypper væske ned på pakningen og døren.

**Dør:** Foldet med en skråningsvinkel på 8° på alle sider. Overflademonteret med 120° åbning. Skjulte zinkbelagte stålhængsler med låsestift. Kan monteres til højre- eller venstreåbning (bearbejdning er ikke nødvendig).

**Indvendige hængsler:** Dørhængslet er specielt designet til at blive skjult inde i skabet, når døren lukkes for at undgå, at der samler sig snavs, hvilket gør skabet nemt at rengøre.

**Pakning:** En aftagelig blå silikonepakning i ét stykke med støbte hjørner sikrer korrekt forsejling og gør det hurtigere og nemmere at fjerne og udskifte den ved rengøring og udskiftning. Silikonen er kompatibel med FDA 21 CFR 177.2600.

**Lås:** HD-låsen er lavet af rustfrit stål AISI 316L med blå silikonepakning. Låsene overholder DIN EN 1672-2: 2009.

**Montageplade:** Fastgjort på M8 gevindstudser påsvejet skabets bagside. Alle sider fra 800 mm og derover styrkes af foldede kanter. Monteringspladen er markeret med lodrette punkter for hver 10 mm for enkel vandret placering af udstyr.



**Kabel indgang:** Ingen flangeåbninger som standard for at undgå hygiejne risici.

**Tæthedsgrad:** I overensstemmelse med IP66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.



**Overfladebehandling:** 400 slebet rustfrit stål, poleret til Ra < 0.8 µm.

**Levering inkluderer:** Kabinet med dør, monteringsplade, metalnøgle og monteringsudstyr.

**Yderligere informationer:** For tilbehør på ydersiden af skabet bedes du se vores afsnit om HD-tilbehør.




SECTION A-A




SECTION B-B

Inside door view



Mounting plate view



<b>H</b>	<b>Total højde inkl. hældende tag</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>b</b>	<b>Artikelnr.</b>
350	442	220	155	350	160	HDW0442215
430	552	390	210	430	330	HDW0553921
430	552	810	210	430	750	HDW0558121
430	605	610	300	430	550	HDW0606130
550	672	510	210	550	450	HDW0675121
650	772	390	210	650	330	HDW0773921
650	772	610	210	650	550	HDW0776121
650	825	810	300	650	750	HDW0828130
1050	1225	810	300	1050	750	HDW1228130
1250	1425	810	300	1250	750	HDW1428130

**HDW**

Vægskabe i hygiejnisk design



CONNECT AND PROTECT