



IP 66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK08



De nVent HOFFMAN Hygiënische Design serie HDW is ontworpen en gemaakt met speciale materialen voor veeleisende sanitaire omgevingen en voor gemak bij grondige schoonmaak. Het rondom afgeronde design en de zelf-draineerbare hoogglans oppervlakken helpen samen met de hoge beschermingsgraad om de schoonmaak en onderhoudstijden terug te brengen, wat tot een verhoogde productiviteit leidt.

Materiaal: Body: 1.5 mm. Deur: 2 mm. AISI 304L éénrichting geschuurd roestvaststaal. Montageplaat: 2 mm gegalvaniseerd staal.

Body: Behuizing uit één stuk, gevouwen en gelast. De bovenkant van de behuizing is voorzien van een hellend dak onder een hoek van 30° naar de voorkant en met een overhang van 30 mm. Dit om te voorkomen dat er vloeistof op de pakking en de deur druppelt.

Deur: Gevouwen met een afschot van 8° aan alle zijden. Opliggend gemonteerd met opening van 120°. Verborgene scharnieren van verzinkt staal met borgpen. Kan worden gemonteerd voor links- of rechtshandige opening (hiervoor is geen machinale bewerking nodig).

Interne scharnieren: Hetscharnier is speciaal ontworpen om in de behuizing te worden verborgen zodra de deur is gesloten. Dit om ophoping van vuil te voorkomen en waardoor de behuizing gemakkelijk te reinigen is.

Pakking: Een blauwe siliconen pakking uit één stuk met gevormde hoeken zorgt voor een goede afdichting en maakt het verwijderen en vervangen van de pakking voor reiniging en vervanging sneller en eenvoudiger. Het silicone is conform FDA 21 CFR 177.2600.

Slot: HD slot van AISI 316L roestvaststaal met blauwe siliconen pakking, het slot is overeenkomstig de DIN EN 1672-2:2009 norm.

Montageplaat: Op M8 studs bevestigd en aan de achterzijde van de kast gelast. Vanaf 800 mm en hoger zijn alle zijdes verstevigd door middel van gevouwen hoeken. De montageplaat is verticaal met 10 mm intervals gemarkeerd om eenvoudige horizontale positionering van apparatuur mogelijk te maken.


Kabelinvoer: Geen standaard flens openingen om hygiënische risico's te vermijden.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.


Afwerking: 400 éénrichting geschuurd roestvaststaal, opgepoetst tot Ra < 0.8 µm.

Levering: Kast met deur, montageplaat, metalen sleutel en montage accessoires.

Aanvullende informatie: Raadpleeg de sectie HD-accessoires voor accessoires aan de buitenkant van de behuizing.




Sectional side view




SECTION A-A

Inside enclosure view




Sectional top view




SECTION B-B

Mounting plate view



Inside door view



H	Totale hoogte met aflopend dak	B	D	h	b	Item nr.
350	442	220	155	350	160	HDW0442215
430	552	390	210	430	330	HDW0553921
430	552	810	210	430	750	HDW0558121
430	605	610	300	430	550	HDW0606130
550	672	510	210	550	450	HDW0675121
650	772	390	210	650	330	HDW0773921
650	772	610	210	650	550	HDW0776121
650	825	810	300	650	750	HDW0828130
1050	1225	810	300	1050	750	HDW1228130
1250	1425	810	300	1250	750	HDW1428130

HDW

Hygienisch Design, Wandmontagekast