



IP 66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK08



nVent HOFFMANin hygieeninen HDW -tuoteperhe on suunniteltu ja valmistettu erityisillä materiaaleilla, jotka mahdollistavat korkean saniteettitoiminnan ja perusteellisen puhdistuksen. Erikoismuotoilu, kuivuvat kiillotetut pinnat yhdessä korkean suojausluokan kanssa vähentävät ei-operatiivisia tunteja, kuten puhdistusta ja ylläpitoa, mikä lisää tuottavuutta.

Materiaali: Runko: 1.5 mm. Ovi: 2 mm. Karhennettua ruostumatonta AISI 304L terästä Asennuslevy: 2 mm:n galvanoitu teräs.

Runko-osa: Yksiosainen runko, taitetut ja hitsatut saumat. Rungon yläosassa on kalteva katto, jossa on 30 asteen kulma eteenpäin ja 30 mm:n ulkoneva reuna, joka estää nesteiden valumisen tiivisteiden ja oven päälle.

Ovi: Taitetaan 8°:n kallistuskulmalla kaikilta sivuilta. Pinta-asennettava, 120 astetta avautuva. Sinkitystä teräksestä valmistetut piilosaranat, joissa kiinnitystapit. Voidaan asentaa avautumaan vasemmalle tai oikealle (koneistusta ei tarvita).

Sisäpuoliset saranat: Oven sarana on suunniteltu niin, että se jää piiloon kotelon sisään oven ollessa suljettuna, jolloin lika ei pääse kerääntymään siihen ja kotelo on helppo puhdistaa.

Tiiviste: Oikean tiiviyden varmistaa yksiosainen irrotettava sininen silikonitiiviste, jossa on muotoillut kulmat. Sen irrottaminen siivouksen ja vaihdon yhteydessä on helppoa ja nopeaa. Silikoni on FDA 21 CFR 177.2600 -yhteensopiva.

Lukitus: Ruostumattomasta AISI 316 -teräksestä valmistettu HD-lukko ja sininen silikonitiiviste, jotka täyttävät DIN EN 1672-2:2009 normin.

Asennuslevy: Kiinnitetty kaapin taakse hitsattuihin M8-tappeihin. Vähintään 800 mm korkeiden tai leveiden kaappien asennuslevyn kaikki reunat on taitettu kestävyuden lisäämiseksi. Asennuslevyssä on merkinnät 10 mm välein asennusta helpottamaan.

Kaapelitulo: Laippa-aukkoa ei ole vakiovarusteena.


Kotelointiluokka: Suojausluokka IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Pintakäsittely: 400 Karhennettua ruostumatonta terästä (keskimäärin 0,8 mikronia).


Toimitus: Asennuslevy, mukana kiinnitystarvikkeet ja maadoitusominaisuudet. Kierrätettävä pahvipakkaus.

Lisätietoja: Kotelon ulkopuoliset lisävarusteet on lueteltu HD-lisävarusteita koskevassa osiossa.

Front view




Sectional side view



SECTION A-A

Inside enclosure view




Sectional top view




SECTION B-B

Mounting plate view



Inside door view



K	Kokonaiskorkeus kaltevankattolevyn kanss	L	S	k	I	Osa nro.
350	442	220	155	350	160	HDW0442215
430	552	390	210	430	330	HDW0553921
430	552	810	210	430	750	HDW0558121
430	605	610	300	430	550	HDW0606130
550	672	510	210	550	450	HDW0675121
650	772	390	210	650	330	HDW0773921
650	772	610	210	650	550	HDW0776121
650	825	810	300	650	750	HDW0828130
1050	1225	810	300	1050	750	HDW1228130
1250	1425	810	300	1250	750	HDW1428130

HDW

Hygieeniset mallit, seinäkotelot