



IP 66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK08



Gama Design Igienic HDW este proiectată și fabricată din materiale speciale destinate operațiilor sanitare și pentru facilitarea procesului de curățare. Design-ul fără goluri, suprafețele auto drenante cu grad ridicat de polișare, împreună cu gradul ridicat de protecție, contribuie la reducerea timpilor non-operativi, cum ar fi cei de curățare sau mentenanță, conducând la creșterea productivității.

**Material:** Corp: 1.5 mm. Ușă: 2 mm. Oțel inoxidabil pregranulat AISI 304L. Placă de montare: oțel galvanizat de 2 mm.

**Corp:** Corp monobloc, pliat și sudat în linie. Partea superioară a corpului este prevăzută cu un acoperiș înclinat în față la un unghi de 30°, având la capăt o streășină de 30 mm pentru a preveni scurgerea lichidelor pe garnitură și pe ușă.

**Ușă:** Pliat cu un unghi înclinat de 8° pe toate părțile. Suprafață montată cu o deschidere de 120°. Balamale ascunse din oțel placat cu zinc cu bolt demontabil. Se poate fixa astfel încât deschiderea să fie pe stânga sau pe dreapta (nu sunt necesare lucrări de prelucrare).

**Balamale interne:** Balamaua ușii este special concepută pentru a fi ascunsă în interiorul dulapului după închiderea ușii pentru a evita acumularea de murdărie, facilitând astfel curățarea dulapului.

**Garnitură:** O garnitură din silicon albastru dintr-o bucată cu colțuri turnate asigură etanșarea corespunzătoare și face îndepărtarea și înlocuirea mai rapidă și mai simplă pentru operațiile de curățare și de înlocuire. Siliconul este conform cu FDA 21 CFR 177.2600.

**Încuietoare:** Încuietoarea HD fabricată din oțel inoxidabil AISI 304 cu garnitură din silicon albastru, încuietoarea este în conformitate cu normele EN 1672-2:2009.

**Contrapanou:** Fixat pe bolțuri M8 sudate de spatele cofretului. Toate muchiile, cu înălțime sau lățime de 800 mm sau mai mare, sunt prevăzute cu câte o îndoitură pe fiecare latură pentru o mai bună rigiditate.



**Acces cabluri:** Fără deschideri pentru cabluri pe standard, pentru a evita riscurile de igienă.

**Protecție:** Corespunde cu IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.



**Finisaj:** Oțel inoxidabil pregranulat 400 (mediu 0,8 microni).

**Livrare:** Cofret cu ușă, contrapanou, cheie metalică și accesorii de montare.

**Informații suplimentare:** Pentru accesorii pentru partea exterioară a dulapului, consultați secțiunea noastră de accesorii HD.




SECTION A-A




SECTION B-B

Inside door view



Mounting plate view



<b>î</b>	<b>Înălțime totală cu acoperiș înclinat</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>î</b>	<b>I</b>	<b>Nr. articol</b>
350	442	220	155	350	160	HDW0442215
430	552	390	210	430	330	HDW0553921
430	552	810	210	430	750	HDW0558121
430	605	610	300	430	550	HDW0606130
550	672	510	210	550	450	HDW0675121
650	772	390	210	650	330	HDW0773921
650	772	610	210	650	550	HDW0776121
650	825	810	300	650	750	HDW0828130
1050	1225	810	300	1050	750	HDW1228130
1250	1425	810	300	1250	750	HDW1428130

**HDW**

Design Igienic, cofret cu montaj mural