



IP 66/69 | TYPE 4X, 12, 13 | IK08



nVent HOFFMANs produkter med hygienisk design är konstruerade och byggda i material för miljöer med hög sanitär drift där grundlig rengöring ska kunna göras enkelt. Stillestånd i produktionen kan minimeras genom att skåpets konstruktion inte har mellanrum där lösningsmedel skulle kunna samlas och de högpolerade ytorna har självdränering. Dessutom har skåpen en hög skyddsnivå. Allt detta gör att rengöring och underhåll kan ske effektivt, vilket bidrar till ökad produktivitet .

Material: Skåpstomme: 1.5 mm. Dörr: 2 mm. AISI 304L granulerat rostfritt stål. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Kapsling: Bockad och sömsvetsad stomme i ett stycke. Överdelen är utrustad med ett sluttande tak i en vinkel på 30° framåt, och avslutas med ett 30 mm överhäng för att undvika att vätska droppar på packningen och dörren.

Dörr: Vikt med 8° lutningsvinkel på alla sidor. Ytmonterad med 120° öppning. Dolda elförzinkade stålångjärn med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning på vänster eller höger sida (utan bearbetning).

Invändiga gångjärn: Dörrens gångjärn är särskilt utformat för att döljas inuti skåpet när dörren stängs för att förhindra att smuts ansamlas, vilket gör skåpet lätt att rengöra.

Packning: En löstagbar blå silikonpackning i ett stycke med gjutna hörn säkerställer ordentlig tätning och gör det snabbare och enklare att ta bort den och byta samt enklare vid rengöring och byten. Silikonet uppfyller FDA 21 CFR 177.2600.

Lås: HD-lås av rostfritt stål AISI 316 med blå silikonpackning. Låset överensstämmer med normen DIN EN 1672-2: 2009.

Montageplåt: Fästs på M8-skrivar som är fastsvetsade på skåpets baksida. På skåp med en höjd eller bredd på över 800 mm är montageplåten bockad på alla fyra sidorna för extra stabilitet. Monteringsplattan är markerad vertikalt med 10 mm mellanrum för enkel horisontell placering av utrustningen.


Kabelgenomföring: Inga flänsöppningar som standard.

Kapslingsklass: Motsvarar IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Ytbehandling: 400 Granulerat rostfritt stål (i genomsnitt 0,8 mikroner).

Leverans: Skåp med dörr, montageplåt, metallnyckel och monterings tillbehör.

Tilläggsinformation: För tillbehör på utsidan av skåpet, se avsnittet om HD-tillbehör.



H	Total höjd sluttande tak	B	D	h	b	Artikelnummer
350	442	220	155	350	160	HDW0442215
430	552	390	210	430	330	HDW0553921
430	552	810	210	430	750	HDW0558121
430	605	610	300	430	550	HDW0606130
550	672	510	210	550	450	HDW0675121
650	772	390	210	650	330	HDW0773921
650	772	610	210	650	550	HDW0776121
650	825	810	300	650	750	HDW0828130
1050	1225	810	300	1050	750	HDW1228130
1250	1425	810	300	1250	750	HDW1428130

HDW

Väggmonterade kapslingar med hygienisk design



CONNECT AND PROTECT