

IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10



Serien af vægmonterede skabe i lakeret stål med en enkelt dør, MAP og en IP 66-beskyttelsesgrad, omfatter skabe med en vandret hængslet dør plus indgangsplateåbninger i top og bund. Hver af disse skabe kan nemt kombineres med et andet vægmonteret skab, som muliggør oprettelse af konfigurationer med to rum med individuel indgang. Vand og støv forhindres i at komme ind i skabet, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

Materiale: Kabinet: 1.5 mm lakeret stål. Flange: 1.4 mm lakeret stål. Dør: 1.5 mm lakeret stål MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 og derover. Monteringsplade: 2 mm galvaniseret stål.

Krop: Kantbukket og fuldsvejst. Fire huller 8.5 mm diameter til montering på væg, udpresset i 20.4 mm diameter x 2 mm forsænkninger af hensyn til luftcirkulation bag skabets bagside.

Front panel: Overflademonteret med 130° åbning. Skjulte aftagelige hængsler med låsepind. Hængsler kan monteres for åbning ved top eller bund. Mekanisk dørstop holder panelet åbent. Indvendige M6 svejsede studse. En aftagelig monteringsprofil på hængselsiden. Sikker tætning med en opskummet polyurethanpakning i et stykke.

Lås: Tilpasset lås med dobbelt-bit for let åbning af panelet. Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90° bevægelse. Andre indsats leveres som tilbehør.


Monteringsplade: Monteringsplade er markeret lodret med 10 mm intervaller for enkelt placering af udstyr. Der er huller i top og bund til fastgørelse af kabler. Fastgjort på M8-skruer punktsvejset på skabets bagvæg. Alle sider fra 800 mm og opefter er forstærket med bukkede kanter.

Flangeåbning: I top og bund. Placeret bagest i skabet for at lette kabling på monteringspladen. Flangeplader (AF) og pakninger (AG) er ikke inkluderet. Hvis MAP panelet skal kombineres med et MAS eller MAD skab, så kan flangepladen fra MAS/MAD skabet anvendes med MAP panelet.



Tæthedsgrad: Hvis det monteres som et enkeltstående skab er det i overensstemmelse med IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, Kombineret med MAS eller MAD i overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.


Levering inkluderer: Skab med panel, én panelmonteringsprofil og monteringsplade (medfølger ikke til varenumre, der ender på PER5). 3 mm plastnøgle med to tappe og monteringsstilbehør. Jordingsanordninger



Sectional side view



Inside panel view



Med montageplade

H	B	D	h	b	d	Størrelse	Type	Åbninger	Antal låse	Artikelnr.
300	600	300	270	550	282	510 × 96	4	1 + 1	2	
300	800	300	270	750	282	310 × 96	2	2 + 2	2	
300	1000	300	270	950	282	410 × 96	3	2 + 2	2	
300	1200	300	270	1150	282	510 × 96	4	2 + 2	2	

Uden montageplade

H	B	D	Størrelse	Type	Åbninger	Antal låse	Artikelnr.
300	600	300	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5

MAP

Vægmonteret skab, monteringsplade