

IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10



MAP on teräksinen yksiovinen seinäkotelomallisto. IP 66 -suojaluokan koteloiden yläpuolella on ylöspäin aukeava ovi sekä laippalevyaukot ylhäällä ja alhaalla. Kaikki malliston kotelot voi yhdistää helposti toiseen seinäkoteloon, joten voit luoda yksilöllisiä kokoonpanoja kahdesta osiosta, joihin kumpaankin on oma ovensa. Kotelon sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä, joten komponenttivikoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään.

Materiaali: Runko: 1.5 mm:n teräs. Laippalevy: 1.4 mm:n teräs. Ovi: 1.5 mm:n teräs kotelolle MAP0306030R5 / 2 mm:n teräs kotelolle MAP0308030R5 ja suuremmille. Asennuslevy: 2 mm:n galvanoitu teräs.

Runko-osa: Kantattu ja kiekkohitsattu. Neljä halk. 8.5 mm reikää seinäkiinnitystä varten, prässätty halk. 20.4 mm x 2 mm ulkonemat, jotta ilma pääsisi kiertämään kaapin taustan takaa.

Etuseinälevy: Pinta-asennettu, 130° avautumiskulma. Piiloon asennetut irrotettavat saranat kiinteillä tapeilla. Saranat voidaan asentaa ylös- tai alaspäin avautumiselle. Mekaaninen rajoitin pitää oven auki. Hitsatut M6 kierretapit. Yksi irrotettava asennusprofiili saranapuolella. Tiiveys on varmistettu pursotetulla yhtenäisellä polyuretaani tiivisteellä.

Lukitus: Kostumoitunut kaksilehtinen lukko helppoon avaamiseen. Kaksilehtinen 3 mm lukkopesä 90° kääntymällä. Muita lukkopesä on saatavissa lisävarusteena.


Asennuslevy: Asennuslevyllä on pystysuunnassa merkinnät 10 mm välein helpottamassa asennusta vaakasuoraan. Ylä- ja alareunassa on reiät kaapelien kiinnitystä varten. Asennuslevy kiinnitetään kaapin takaseinään kiinnitettyihin M8 muttereihin. Kaikki koot 800 mm koosta alkaen on vahvistettu kantatuilla reunoilla.

Laippa-aukko: Päällä ja pohjassa. Sijoitettu aivan kotelon perälle, jotta kaapelien tuonti asennuslevylle olisi helpompaa. Laippalevyt (AF) ja tiivisteet (AG) eivät sisälly toimitukseen. Jos MAP kotelo asennetaan yhteen MAS tai MAD kotelon kanssa, niin voidaan käyttää MAS/MAD koteloiden laippalevyjä MAP kotelossa.



Kotelointiluokka: Erillisasennuksena täyttää vaatimukset IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, jos asennetaan lisävarusteina toimitettavat laippalevy(t) ja tiivisteet. MAS ja MAD kaappeihin yhdistettynä täyttää vaatimukset IP 55 | TYPE 12.

Pintakäsittely: RAL 7035 pulverimaalaus.


Toimitus: Kotelo, jossa paneeli, yksi paneelin asennusprofiili ja asennuslevy (ei sisälly tuotenumeroihin, joiden lopussa on PER5). Muovinen kaksilehtinen 3 mm:n avain ja asennustarvikkeet. Maadoitusominaisuudet.



Sectional side view



Inside panel view



Asennuslevyineen

K	L	S	k	l	s	Koko	Tyyppi	Aukot	Lukkoja	Osa nro.
300	600	300	270	550	282	510 × 96	4	1 + 1	2	
300	800	300	270	750	282	310 × 96	2	2 + 2	2	
300	1000	300	270	950	282	410 × 96	3	2 + 2	2	
300	1200	300	270	1150	282	510 × 96	4	2 + 2	2	

Ilman asennuslevyä

K	L	S	Koko	Tyyppi	Aukot	Lukkoja	Osa nro.
300	600	300	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5

MAP

Seinäkotelo teräs