

IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10



La gamma MAP di casse per montaggio a parete in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, comprende casse con porta incernierata orizzontalmente e apertura superiore ed inferiore per la piastra passacavi. Le casse sono combinabili tra loro, permettendo di creare configurazioni con due vani ad accesso indipendente. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

**Materiale:** Corpo: Lamiera d'acciaio da 1.5 mm. Flangia passacavi: Lamiera d'acciaio da 1.4 mm. Porta: Lamiera d'acciaio da 1.5 mm MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 e superiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm.

**Corpo:** Piegato e saldato in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete, con bugnatura da 20.4 mm di diametro x 2 mm per consentire la circolazione dell'aria nella parte posteriore della cassa.

**Pannello frontale:** Montata esternamente con apertura a 130°. Cardini removibili a scomparsa con perno integrato. I cardini possono essere montati per consentire l'apertura da sopra o da sotto. Un fermaporta meccanico mantiene il pannello aperto. Un profilo di montaggio removibile è previsto sul lato cardine. La tenuta è assicurata da una guarnizione uniforme in poliuretano estruso.

**Serratura:** Serrature personalizzate con doppia mappa per una facile apertura del pannello. Inserti DIN da 3 mm con movimento di 90°. Altri inserti sono disponibili come accessori.



**Piastra di montaggio:** La piastra di montaggio è punzonata verticalmente ad intervalli da 10 mm per il facile posizionamento dell'equipaggiamento. Sulla parte superiore e inferiore vi sono alcuni fori per facilitare il fissaggio dei cavi. Posizionata tramite bulloni M8 saldati a pressione sul retro cassa. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati.

**Apertura piastra passacavo:** Superiore e inferiore. Ubicata all'estremità posteriore cassa per facilitarne il cablaggio piastra. Coperture di chiusura e guarnizioni non incluse. Le piastre di chiusura utilizzate sono quelle fornite con le casse MAS o MAD.

**Protezione:** Il montaggio singolo è conforme a IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, nella misura in cui si montino passacavi, guarnizioni, forniti come accessori. Combinato con MAD o MAD, è conforme a IP 55 | TYPE 12.

**Finitura:** Verniciatura a polvere, colore RAL 7035.

**Fornitura:** Cassa con pannello, una piastra di montaggio e un profilo di montaggio del pannello (non inclusi per i codici degli articoli che terminano con PER5). Chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori di montaggio. Elementi per il collegamento di terra.



Con piastra di montaggio

A	L	P	a	l	p	Dimensioni	Tipo	Aperture	N° punti di chiusura	Articolo n.
300	600	300	270	550	282	510 × 96	4	1 + 1	2	
300	800	300	270	750	282	310 × 96	2	2 + 2	2	
300	1000	300	270	950	282	410 × 96	3	2 + 2	2	
300	1200	300	270	1150	282	510 × 96	4	2 + 2	2	

Senza piastra di montaggio

A	L	P	Dimensioni	Tipo	Aperture	N° punti di chiusura	Articolo n.
300	600	300	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5

# MAP

Cassa orizzontale in lamiera d'acciaio