



IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10



Gama de cofrete din oțel cu ușă simplă MAP, cu grad de protecție IP 66, cuprinde cofrete a căror ușă este montată cu balamale pe orizontală și care sunt prevăzute cu deschideri la partea superioară și inferioară, pentru plăcile de conexiuni pentru cabluri. Fiecare din aceste cofrete poate fi ușor combinată cu un alt cofret, ceea ce permite crearea de configurații cu două compartimente cu acces individual. Apa și praful sunt împiedicate să intre în cofret, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor și, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncționare.

**Material:** Corp: Oțel de 1.5 mm. Placă intrare cabluri: Oțel de 1.4 mm. Ușă: Oțel de 1.5 mm MAP0306030R5 / 2 mm MAP0308030R5 și versiuni ulterioare. Contrapanou: Oțel galvanizat de 2 mm.

**Corp:** Pliat și sudat pe margini. Patru orificii cu diametrul de 8.5 mm pentru fixare pe perete, ștanțate în exterior cu diametrul de 20.4 mm x 2 mm, pentru a permite circulația aerului în partea posterioară a cofretului.

**Panou frontal:** Montare pe suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale detașabile fixate cu bolt demontabil. Balamalele pot fi montate astfel încât să permită deschiderea în sus sau în jos. Opritorul mecanic al ușii menține panoul deschis. Un profil de montare detașabil pe partea balamalelor. Etanșeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc extrudată din poliuretan.

**Încuietoare:** Încuietoare particularizată, cu bac dublu, pentru deschiderea facilă a panoului. Butuc double-bit de 3 mm și mișcare la 90°. Alte tipuri de butuci sunt disponibile ca accesorii.



**Contrapanou:** Contrapanoul are marcaje verticale la intervale de 10 mm care facilitează poziționarea echipamentelor pe orizontală. Pe partea superioară și inferioară sunt orificii pentru facilitarea fixării cablurilor. Fixat pe șuruburi M8 sudate prin presiune pe partea posterioară a cofretului. Toate părțile contrapanoului de la 800 mm în sus sunt ranforsate prin plierea marginilor.

**Deschidere intrare cabluri:** În partea superioară și inferioară. Situat în poziția posterioară îndepărtată a cofretului, pentru a facilita montarea cablurilor pe contrapanou. Plăcile de intrare cabluri (AF) și garniturile (AG) nu sunt incluse. Plăcile de intrare cabluri utilizate sunt cele livrate alături de cofretele MAS sau MAD.

**Protecție:** Cofretul montat este conform IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10, dacă sunt montate plăcile de etanșare și garniturile furnizate ca accesorii. În combinație cu MAS sau MAD este conform IP 55 | TYPE 12.

**Finisaj:** Vopsea pudră structurată RAL 7035.

**Livrare:** Dulap cu panou, profil de montare pentru un panou și contrapanou (nu este inclus pentru numerele de articol care se termină în PER5). Cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm și accesorii de montare. Facilități de împământare.



## Contrapanou inclus

Î	L	A	î	l	a	Dimensiune	Tip	Deschideri	Nr. încuietori	Nr. articol
300	600	300	270	550	282	510 × 96	4	1 + 1	2	
300	800	300	270	750	282	310 × 96	2	2 + 2	2	
300	1000	300	270	950	282	410 × 96	3	2 + 2	2	
300	1200	300	270	1150	282	510 × 96	4	2 + 2	2	

## Fără contrapanou

Î	L	A	Dimensiune	Tip	Deschideri	Nr. încuietori	Nr. articol
300	600	300	510 × 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310 × 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410 × 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510 × 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5

# MAP

Cofret din oțel cu panou