



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Teräksinen rivitettävä ICT-käyttöön tarkoitettu MCI-lattiakaappimallisto koostuu integroiduista 19 tuuman profiileista ja takaovesta. Ratkaisu sopii erinomaisesti ICT-alan käyttöympäristöihin, ja asennus sujuu nopeasti esiasennettujen profiilien ansiosta. Hankinta on vaivatonta, sillä sama osanumero kattaa koko ratkaisun.

Materiaali: Runko: 1.5 mm teräslevy. 19" profi ilikiskot ja ovi 2 mm teräslevy. Kattolevy: 1.5 mm teräslevy. Pohjalevyt: 1 mm galvanoitu teräs.

Runko: Saumahitsattu käännteinen avoprofiili 25 mm jaon rei'ityksellä DIN 43660 mukaisesti. Sisältää integroidun ulkorei'ityksen.

Takaovi: Asennetut saranat mahdollistavat vasen- tai oikeakätisen avautumisen. Ovikeyhyksessä 25 mm jaon rei'itys.

Sivuseinälevyt: Toimitetaan lisävarustuksena.

Kattolevy: Irrotettava.

Lukitus: 4-piste tankolukitus. Ei vie kaapin tilaa kaapista. Vakiona kaksilehtinen-lukko 3 mm. Voidaan vaihtaa vakiolukkopesiin tai Euro-syliinteriin ja käntökahvaan.

Pohjalevyt: Koostuu kolmesta tai neljästä (D>600) osasta.

19" profiilit: Edessä ja sivulla universaalit 19" rei'itykset. Syvyysäättö 25 mm portain. Materiaali sinkitty teräs.





Maadoitus: Kaikki paneelit on maadoitettu kiinnitysosiensa kautta ja on varustettu erillisillä maadoitusruuveilla.

Pintakäsittely: Runko ja kattolevyt: Pulverimaali RAL 7035. 19" profiilikiskot: sinkitty teräskisko.

Kotelointiluokka: Vastaa vaatimuksia IP 55 | TYPE 12 kun etuovi ja sivuseinälevyt on kiinnitetty.

Asennussuositus: Lisää sivuseinälevyt, jos sivujen pitää olla suljetut. Runko voidaan peittää edestä peitekeyhyksellä FFC tai voidaan asentaa lasi- tai normaaliovi.

Toimitus: Runkokehikko, johon kiinnitetynä ovi, katto, pohjalevyt, 19" profiilit edessä ja CIB kiinnitysosat. 2200 mm korkea kaappi, toimitus sisältää 2 CMB profiilia asennettuna. Toimitukseen sisältyy myös maadoituspultit. Kaappi toimitetaan lavalla, joka on saman levyinen kuin kaappi. Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää.



K	L	S	Korkeus U:ta	CatalogNumber
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5

MCI

Teräksinen IP-suojattu ICT-räkki



CONNECT AND PROTECT