



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



La gamma ICT di armadi rack componibili in lamiera d'acciaio è dotata di profili 19" e porta posteriore. Si tratta di una soluzione ideale per applicazioni ICT e richiede tempi di assemblaggio limitati in quanto i profili vengono forniti premontati. Il codice univoco permette di ordinare la soluzione completa, ottimizzando il processo d'acquisto.

Materiale: Struttura in piastra acciaio da 1.5 mm. Profili da 19" e porta in lastra d'acciaio da 2 mm. Piastra da tetto: acciaio da 1.5 mm. Piastre di fondo: acciaio galvanizzato da 1 mm.

Telaio: Profili rovesciati aperti saldati in continuo con profilato forato da 25 mm in conformità DIN 43660. Incluso profilato esterno integrato.

Porta posteriore: Montata su quattro cerniere, consente l'apertura a destra o a sinistra. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm.

Pannelli laterali: Forniti come accessorio.

Pannello superiore: Rimovibile.

Serratura: Sistema di chiusura a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno dell'armadio. Insetto standard da 3 mm a doppia aletta. Insetti standard, cilindri, maniglie di sollevamento e impugnatura a T sono disponibili come accessori.

Piastre inferiori: Formata da tre o quattro (D>600) pezzi.

Profili da 19": Fornisce una matrice di foro universale da 19" anteriore e laterale. Regolabile in profondità a passi di 25 mm.




Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra.

Finitura: Struttura e piastre superiori: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035 bucciato. Profili da 19": acciaio zincato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10 quando sono montati sportello frontale cieco e pannelli laterali.

Specifiche di montaggio: Aggiungere i pannelli laterali di chiusura. Il frontale può essere coperto con FFC o attrezzato con porta a vetro o cieca.

Fornitura: Telaio con porta posteriore, piastre inferiori, tetto già montati. Profili da 19" sulla parte anteriore e staffe di fissaggio CIB. Le casse con altezza di 2200 mm vengono fornite con due profili CMB montati in profondità. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica alla cassa per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.



A	L	P	Altezza U	CatalogNumber
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5

MCI

Rack ICT con grado di protezione IP