



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



ICT-skåpen i det kombinerbara golvskåpssortimentet MCI består av inbyggda 19-tums profilsystem och en bakre dörr. Lösningen lämpar sig för ICT-användning och kräver endast begränsad monterings tid, eftersom profilerna är förmonterade. Upphandlingarna görs enkelt med bara ett enda artikelnummer för hela lösningen .

Material: Ram: 1.5 mm stålplåt. Dörr: 2 mm stålplåt. Takplåt: 1.5 mm stålplåt. 19" profiler: 2 mm elförzinkad stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stålplåt.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Bakre dörr: Monterad med gångjärn, inklusive montereram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: Spanjolettssystem med 4-punktslåsning i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Består av tre eller fyra (D>600 mm) delar.

19" profiler: 19" montering, justerbar i djup om 25 mm.




Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Ram, takplåt och bakre dörr i pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta. 19"-profil i elförzinkad stålplåt.

Kapslingsklass: Uppfyller IP 55 | TYPE 12 när dörr och gavlar är monterade.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med gavelplåtar för att täcka sidor. Fronten kan kompletteras med täckprofil FFC eller kan dörr monteras (slät eller glasad).

Leverans: Ram med monterad bakdörr, takpanel och bottenplattor. 19-tums-profiler på framsidan och fästet CIB. För skåp med en höjd på 2 200 mm ingår två CMB-profiler monterade i djupled. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att det kan sammankopplas utan att behöva tas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.



H	B	D	HE	CatalogNumber
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5

MCI

Industridataskåp 19"


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT