



IP 44 | IK 10



Teräksisessä MCM-kaapissa on valmiina integroituja lisävarusteita, jotka helpottavat teollisuustietokoneiden ja oheislaitteiden asentamista. Hankintaprosessi on yksinkertainen: kaapin voi tilata yhdellä osanumerolla, jossa kaikki tarvittavat lisävarusteet ovat valmiiksi mukana.

Materiaali: Kehikko: 1.5 mm teräslevy. Taka- ja sivulevyt: 1.35 mm teräslevy. Ovet: 2 mm teräslevy. Pohjalevyt: 1 mm galvanoitu teräs.

Runko: Saumahitsatut käännetty avoprofiilit 25 mm reikäjoilla DIN 43660 mukaisesti, sisältäen integroidun ulkorei'ityksen.

Ovi: Asennettu ovi kahdella saranalla. Yläovi turvalasilla. Ikkuna 14" - 21" monitorille. Kaksi C21323 lukkoa yläovessa, vakio 2-pisteen tankolukitus alaosassa kaksilehtisellä 3 mm lukolla.

Takaovi: Asennetut saranat mahdollistavat vasen- tai oikeakätisen avautumisen. Oven runkokehikossa rei'itys 25 mm jaolla. 4-pisteen tankolukitus kaksilehtisellä 3 mm lukolla.

Näppäimistöalusta: Pystysuunnassa aukeava näppäimistöalusta. Sivulle liukuva hiirialusta mahdollistaa vasen- tai oikeakätisen käytön. Näppäimistön max mitat 470 x 190 x 45 mm. C21323 lukko.

Pohjalevyt: Koostuu kolmesta tai neljästä (D > 600) osasta.


Pintakäsittely: Kaksivärinen pintakäsittely. Ovet, sivulevyt, katto ja runkokehikko: pulverimaali RAL 7035. Näppäimistön sivulevyt ja monitoriovi: pulverimaali RAL 7015. Muita värimalleja optiona.

Ominaisuudet: Katto- ja sivulevyt on suunniteltu erityisesti varkauksia silmällä pitäen. Levyjen kiinnityksiin pääsee käsiksi vain kuin ovet ovat auki. Yhtiösi nimi voidaan lisätä yllälistaan (optio).

Kotelointiluokka: Vastaa vaatimuksia IP 44 | IK 10. Näppäimistöalusta avattuna vastaa vaatimuksia IP 30.

Asennussuositus: Lisähyllyt tilattava erikseen.

Toimitus: Runkokehikko, johon kiinnitettynä takaovi, sivulevyt, katto, monitoriovi, näppäimistöalusta, pohjalevyt ja monitorihylly monitorin kiinnityskiristimin. Toimitukseen sisältyy myös maadoituspultit. Kaappi toimitetaan lavalla, joka on saman levyinen kuin kaappi. Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää.



K	L	S	Weight (kg)	Osa nro.
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

MCM

Teräksinen atk-kaappi



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT