



IP 44 | IK 10



Questo armadio in lamiera di acciaio, MCM, è pre-configurato con accessori integrati per facilitare il montaggio di computer e periferiche industriali. Può essere ordinato con un codice componente unico, che prevede la consegna di tutti gli accessori importanti, semplificando le attività di approvvigionamento.

**Materiale:** Struttura: piastra in acciaio da 1.5 mm Pannelli superiori e laterali: piastra in acciaio da 1.35 mm Porte: piastra in acciaio da 2 mm. Piastre di fondo: acciaio elettrozincato da 1 mm.

**Telaio:** Profili rovesciati aperti saldati in continuo con profilato da 25 mm in conformità con DIN 43660. Comprende la sequenza di foratura esterna integrata.

**Porta:** Porta montata, 2 cardini per porta. Porta superiore con vetro di sicurezza. Area visibile per monitor da 14" - 21". Due serrature C21323 per la porta superiore e cariglione a due punti come sistema di bloccaggio con serratura a doppia-aletta standard di 3 mm per la porta di fondo.

**Porta posteriore:** Porta montata con cerniere che consentono l'apertura a destra o a sinistra. Incluso telaio per la porta con profilato forato a passo da 25 mm. Cariglione a quattro punti sistema di chiusura standard a doppia aletta 3 mm.

**Pannello della tastiera:** Pannello per tastiera ad apertura verticale. Mousepad a slitta del piano scorrevole con uso a destra o a sinistra. Max dimensioni tastiera 470 x 190 x 45 mm. Chiave C21323.

**Piastre inferiori:** Formata da tre o quattro (profondità>600) pezzi.


**Finitura:** Finitura in due tonalità di colore, pannelli superiori e laterali, tetto e struttura con verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato. Pannelli laterali tastiera e pannello del monitor con verniciatura a polvere RAL 7015 bucciato. Altri schemi di colore sono opzionali.

**Caratteristiche:** Design speciale per pannelli laterali e superiori di sicurezza anti-furto. Tutti i pannelli sono accessibili solamente quando le porte sono aperte. Il nome della propria società può essere inserito nella copertura superiore (opzionale).

**Protezione:** Conforme a IP 44 | IK 10. Con il porta tastiera aperto corrisponde al grado di protezione IP 30.

**Specifiche di montaggio:** I ripiani per le apparecchiature devono essere aggiunti.

**Fornitura:** Struttura completa di porta posteriore, pannelli laterali, tetto, porta per monitor, pannello per tastiera, piastre di fondo e piano monitor con dispositivi di bloccaggio per il fissaggio dello stesso. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio è fornito di un pallet di larghezza identica a quella dell'armadio. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.



<b>A</b>	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>Weight (kg)</b>	<b>Articolo n.</b>
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

**MCM**

Armadio in lamiera d'acciaio per computer industriale



CONNECT AND PROTECT