



IP 44 | IK 10



Dette gulvskapet av lakkert stål, MCM, er forhåndskonfigurert med integrert tilbehør for enkel montering av industrielle datamaskiner og periferiprodukter. Det kan bestilles med ett enkelt delenummer, med alle relevante tilbehør inkludert, noe som forenkler innkjøp.

**Materiale:** Ramme: 1.5 mm stålplate. Tak- og sideplater: 1.35 mm stålplate. Dører: 2 mm stålplate. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

**Ramme:** Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

**Dør:** Monteres med to hengsler per dør. Toppdør med sikkerhetsglass. Synsområde for 14"-21" skjerm. To stk C21323 låser for topp døren og spanjolett to punkts låsesystem med std 3 mm låsepinne innsats for bunn døren.

**Bakdør:** Monteres med hengsler for venstre- eller høyreåpning. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Spagnolett 4 punkts låsesystem med std 3 mm låsepinne innsats.

**Tastaturpanel:** Tastaturplate med vertikal åpning. Glidende museunderlag for venstre- eller høyrebruk. Maks. tastaturdimensjoner 470 × 190 × 45 mm. C21323 lås.

**Bunnplater:** Består av tre eller fire (D>600) stykker.


**Overflatebehandling:** To-tonet finish. Dører, sideplater, tak og ramme i RAL 7035 strukturpulverlakk. Sideplater for tastatur og dørplate for skjerm i RAL 7015 strukturpulverlakk. Andre fargekomposisjoner er mulige.

**Egenskaper:** Spesialdesignete tak- og sideplater for tyverisikkerhet. Alle plater er kun tilgjengelige når dørene er ulåste. Navnet på bedriften din kan skrives inn på toppsokkelen (valgfritt).

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 44 | IK 10. Samsvarer med IP 30 med tastaturskuffen åpnet.

**Monterings krav:** Utstyrshyller må legges til.

**Levering:** Ramme med montert bakdør, sideplater, takplate, skjermdør, tastaturplate, bunnplater og skjermhylle med klemmer for festing av skjermen. Kommer også med jordingsbolter. Skapet leveres på pall med lik bredde som skapet. Alt innpakningsmateriale er resirkulerbart.



H	B	D	Weight (kg)	Artikel nr.
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

