



IP 44 | IK 10



Obudowa stojąca z stali miękkiej z serii MCM jest fabrycznie skonfigurowana przy użyciu wbudowanych akcesoriów ułatwiających montaż komputerów przemysłowych i urządzeń peryferyjnych. Można ją zamawiać wraz z odpowiednimi akcesoriami w zestawie, podając jeden numer części, co znacznie upraszcza proces zamawiania.

Materiał: Rama: Płyta stalowa 1.5 mm. Dach i panele boczne: Płyta stalowa 1.35 mm. Drzwi: Płyta stalowa 2 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Rama: Spawane liniowo odwrócone profile otwarte z otworami co 25 mm, zgodne z normą DIN 43660. Posiada zintegrowane otwory zewnętrzne.

Drzwiczki: Montaż z dwoma zawiasami na każde drzwi. Drzwi górne z wizjerem z szkła bezpiecznego. Pole widzenia umożliwia obserwowanie monitora o rozdzielczości 14"–21". Dla zamki C21323 w drzwiach górnych oraz system z zasuwnicą dwupunktową i standardowym zamkiem 3 mm z dwoma bitami w drzwiach dolnych.

Drzwiczki tylne: Montaż na zawiasach umożliwia otwieranie drzwi w lewą lub w prawą stronę. zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm. System z zasuwnicą czteropunktową i standardowym zamkiem 3 mm z dwoma bitami.

Panel klawiatury: Panel z pionowym otworem na klawiaturę. Wysuwana podkładka pod mysz dla osób leworęcznych i praworęcznych. Maksymalne wymiary klawiatury: 470 × 190 × 45 mm. Zamek C21323.

Płyty dolne: Składa się z trzech lub czterech (D > 600) elementów.


Wykończenie: Malowanie w dwóch odcieniach. Drzwi, panele boczne, dach i rama pokryte strukturalnym lakierem RAL 7035 techniką proszkową. Panele boczne pod klawiaturę i pokrywa górna drzwi monitora pokryte strukturalnym lakierem RAL 7015 techniką proszkową. Opcjonalnie dostępne również inne kombinacje kolorów.

Funkcje: Specjalna konstrukcja dachu i paneli bocznych chroni wyposażenie przed kradzieżą. Wszystkie panele są dostępne dopiero po otwarciu drzwi. Na pokrywie górnej można umieścić nazwę firmy klienta (opcjonalnie).

Zabezpieczenie: IP 44 | IK 10. Stopień ochrony IP 30 przy otwartej ladzie na klawiaturę.

Wymagania montażowe: Należy zapewnić dodatkowe półki na urządzenia.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami tylnymi, panelami bocznymi, panelem dachowym, drzwiami na monitor, panelem na klawiaturę, płytami dolnymi i półką na monitor wraz z zaciskami do przymocowania monitora. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Obudowa jest dostarczana na palecie o takiej samej szerokości jak obudowa. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.



MCM

Obudowa z stali miękkiej na komputery przemysłowe



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

H	S	D	Weight (kg)	Nr pozycji
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

MCM

Obudowa z stali miękkiej na komputery przemysłowe



CONNECT AND PROTECT