



IP 44 | IK 10



Este armário de instalação no solo em aço macio, MCM, está pré-configurado com acessórios integrados para facilitar a montagem de periféricos e computadores industriais. Pode ser encomendado com um único número de item, com todos os acessórios relevantes incluídos, o que simplifica a aquisição.

Material: Estrutura: Chapa de aço de 1.5 mm. Painéis superior e laterais: Chapa de aço de 1.35 mm. Portas: Chapa de aço de 2 mm. Tampas inferiores: Aço galvanizado de 1 mm.

Estrutura: Perfis abertos soldados, com furos a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos externo.

Porta: Montada com duas dobradiças por porta. Porta superior com vidro de segurança. A área de visualização para 14" - 21" monitor. Dois canhões C21323 para a porta superior, e sistema de bloqueio por 2 pontos com chave dupla barra para a porta inferior.

Porta posterior: Montadas com dobradiças que permitem a abertura à esquerda ou à direita. Incluindo moldura da porta com 25 milímetros furo padrão. Sistema de varetas com bloqueio em quatro pontos com fechadura dupla barra 3 mm.

Painel para teclado: Painel abatível verticalmente para teclado. Prateleira lateral à direita ou à esquerda para o rato. Dimensões máx. do teclado 470 x 190 x 45 mm. Fechadura C21323.

Placas inferiores: Composto por três ou quatro peças (P>600).


Acabamento: 2 tonalidades de acabamento. Portas, painéis laterais, tecto e marco: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado. Laterais para teclado e rodapé superior: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado. Outros esquemas de cores opcionais.

Características: Design especial contra roubo dos painéis laterais e do tecto. Todos os painéis são acessíveis apenas quando se abrem as portas. O nome da sua empresa pode ser inserido na tampa superior (opção).

Protecção: Corresponde a IP 44 | IK 10. Corresponde à norma IP 30 com a bandeja do teclado aberta.

Requisitos de montagem: Pode-se colocar prateleiras adicionais.

Fornecimento: Armário com porta posterior, painéis laterais e tecto, porta de monitor, painel de teclado, tampas inferiores e prateleira de monitor com suportes para fixar o monitor. Também incluídos pernos para ligação à terra. O armário é fornecido sobre uma paleta de largura idêntica à do armário. Todo o material de embalagem é reciclável.



A	L	P	Weight (kg)	Ref.
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

MCM

Armário Industrial para PC



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT