



IP 44 | IK 10



Acest dulap industrial din oțel MCM este preconfigurat cu accesorii integrate, pentru a facilita montarea computerelor și a perifericelor industriale. Acesta poate fi comandat cu un singur număr de articol, cu toate accesoriile relevante incluse, ceea ce simplifică achiziția.

Material: Cadru: din oțel de 1.5 mm. Panourile posterioare și laterale: oțel de 1.35 mm. Uși: oțel de 2 mm. Plăci inferioare: oțel zincat de 1 mm.

Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.

Ușă: Montate cu două balamale per ușă. Ușă superioară cu sticlă securizată. Zonă de monitorizare pentru monitor de 14"- 21". Două încuietori C21323 pentru ușa superioară, și două sisteme de închidere espagnolette cu încuietore dublu-bit de 3 mm pentru ușa inferioară.

Ușă spate: Montate cu balamale pentru a permite deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Inclusiv cadru de ușă cu tipar de orificii de 25 mm. Sistem de închidere în 4 puncte espagnolette cu încuietore dublu-bit de 3mm.

Panoul tastaturii: Panou de tastatură cu deschidere verticală. Mouse pad glisant ce permite folosirea pe stânga sau pe dreapta. Dimensiunile maxime ale tastaturii 470 x 190 x 45 mm. Încuietore C21323.

Plăci inferioare: Compuse din trei sau patru piese (D>600).


Finisaj: Finisaj bicolor. Ușile, panourile laterale, panoul superior și cadrul: vopsea pudră structurată RAL 7035. Panourile laterale aferente tastaturii și panoul ușii monitorului: vopsea pudră structurată RAL 7015. Alte scheme coloristice sunt disponibile opțional.

Caracteristici: Design special al acoperișului și panourilor laterale pentru protecție antifurt. Toate panourile sunt accesibile numai dacă ușile sunt descuiate. Logoul companiei Dumneavoastră poate fi trecut în plinta superioară (optional).

Protecție: Corespunde cu IP 44 | IK 10. Cu suportul tastaturii deschis, corespunde cu IP 30.

Cerințe montaj: Trebuie adăugate rafturi pentru echipamente.

Livrare: Cadru cu ușă posterioară montată, panouri laterale, ușă pentru monitor, panou pentru tastatură, plăci inferioare și raft pentru monitor cu cleme pentru a fixa monitorul. Livrarea include bolțurile pentru împământare. Dulapul este livrat pe un palet cu aceeași lățime ca a dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.



Î	L	A	Weight (kg)	Nr. articol
1600	600	600	111	MCM16066
1600	600	800	125	MCM16068

MCM

Dulap industrial pentru computer



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT