



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



MCS-kaappimallistoon kuuluu teräksisiä yksiovisia rivitettäviä lattiakaappeja. IP 55 -suojausluokan mallisto on saatavana suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. Kaappimallisto sopii erinomaisesti monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Komponenttivikoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään, sillä kaapin sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä.

Materiaali: Kehikko: 1.5 mm maalattu teräs. Ovi: 2 mm maalattu teräs. Taka-, katto ja sivulevyt: 1.5 mm maalattu teräs. Asennuslevy: 3 mm galvanoitu teräs. Pohjalevyt: 1 mm galvanoitu teräs.

Runko: Saumahitsatut käännetty avoprofiilit 25 mm reikäjaolla DIN 43660 mukaisesti, sisältäen integroidun ulkorei'ityksen.

Ovi: Oven 4 saranaa mahdollistavat vasen- tai oikeakätisen avautumisen. Oven runkokehikossa rei'itys 25 mm:n jaolla.

Takaseinälevy: Kiinnitetty M6 torx-ruuveilla. Vakiona valmiudet takaoven asennukselle.

Sivuseinälevyt: Toimitetaan lisävarusteena.

Kattolevy: Irroitettava.

Lukitus: 4-pisteen kiskoslukitusjärjestelmä. Ei vie kaapista sisätilaa. Vakiona DIN-lukko 3 mm kielekkeellä. Voidaan vaihtaa vakiolukkopesiin tai Euro-sylinteriin ja nostokahva.

Pohjalevyt: Koostuu kolmesta tai neljästä (S>600) osasta.

Asennuslevy: Kaksoiskantattu ja liu'utetaan paikoilleen. Syvyysäädettävissä 25 mm portain MPD02 avulla. Kiinnitetty kaapin pakkauslaatikon ulkopuolelle.



Maadoitus: Kaikki levyt on maadoitettu kiinnitysosiensa kautta ja on varustettu erillisillä maadoitusruuveilla.

Pintakäsittely: RAL 7035 pulverimaalaus.

Kotelointiluokka: Täyttää vaatimukset IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Asennussuositus: Vakiotoimituksena sopiva rivitettäväksi muihin kaappeihin. Lisää sivulevyt yksittäissijoitusta varten.

Toimitus: Runko, jossa on ovi, takaseinä, katto, pohjalevyt, asennuslevy (ei PER5 versio) ja oven kehys. Asennuslevy, pohjalevy ja ovikaulus eivät kuulu 400 mm leveän kaapin toimitukseen. 2200 korkeiden kaappien toimitus sisältää 2 CMB profiilia asennettuna. Toimitus sisältää myös maadoitustapit. Toimitetaan kaapinlevyisellä lavalla, jotta rivitys voidaan hoitaa ilman kaapin poistamista lavalta. Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.



Asennuslevyineen

K	L	S	k	l	s	Osa nro.
1800	500	500	1694	394	459	MCS18055R5
1800	600	400	1694	494	359	MCS18064R5
1800	600	500	1694	494	459	MCS18065R5
1800	600	600	1694	494	559	MCS18066R5
1800	800	400	1694	694	359	MCS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MCS18085R5
1800	800	600	1694	694	559	MCS18086R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCS18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCS18105R5
1800	1000	600	1694	894	559	MCS18106R5
2000	500	500	1894	394	459	MCS20055R5
2000	600	400	1894	494	359	MCS20064R5
2000	600	500	1894	494	459	MCS20065R5
2000	600	600	1894	494	559	MCS20066R5
2000	600	800	1894	494	759	MCS20068R5
2000	800	400	1894	694	359	MCS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MCS20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCS20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCS20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCS20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCS20108R5
2200	600	600	2094	494	559	MCS22066R5
2200	600	800	2094	494	759	MCS22068R5
2200	800	600	2094	694	559	MCS22086R5
2200	800	800	2094	694	759	MCS22088R5

Ilman asennuslevyä

K	L	S	Osa nro.
1800	500	500	MCS18055PER5
1800	600	400	MCS18064PER5
1800	600	500	MCS18065PER5
1800	600	600	MCS18066PER5
1800	800	400	MCS18084PER5
1800	800	500	MCS18085PER5
1800	800	600	MCS18086PER5
1800	1000	400	MCS18104PER5
1800	1000	500	MCS18105PER5
1800	1000	600	MCS18106PER5
2000	500	500	MCS20055PER5
2000	600	400	MCS20064PER5
2000	600	500	MCS20065PER5
2000	600	600	MCS20066PER5
2000	600	800	MCS20068PER5
2000	800	400	MCS20084PER5
2000	800	500	MCS20085PER5
2000	800	600	MCS20086PER5
2000	800	800	MCS20088PER5
2000	1000	400	MCS20104PER5
2000	1000	500	MCS20105PER5
2000	1000	600	MCS20106PER5
2000	1000	800	MCS20108PER5
2200	600	600	MCS22066PER5
2200	600	800	MCS22068PER5
2200	800	600	MCS22086PER5
2200	800	800	MCS22088PER5

Kaapelointikaapit: ilman asennuslevyä, pohjalevyjä ja ovikehystä

K	L	S	Osa nro.
1800	400	400	MCS18044R5
1800	400	500	MCS18045R5
1800	400	600	MCS18046R5
2000	400	400	MCS20044R5
2000	400	500	MCS20045R5
2000	400	600	MCS20046R5
2000	400	800	MCS20048R5

