



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Serien med kombinerbare gulvskap av lakkert stål med enkeltdør, MCS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Denne skapserien er godt egnet for mange forskjellige bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

Materiale: Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Bakside, tak- og sideplater: 1.5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

Ramme: Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

Dør: Monteres med fire hengsler for venstre- eller høyreåpning. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster.

Bakplate: Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.

Sideplater: Leveres som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: 4-punkts låseanordning. Hindrer ikke skapets indre på noen måte. Standard DIN lås med 3 mm bolt. Kan byttes ut med standard innlegg eller eurosylinder og løfte håndtak.

Bunnplater: Består av tre eller fire (D>600) stykker.

Montasjeplate: Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02-tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.



Jording: Alle plater er jordnet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monterings krav: Standardleveranse klar for kombinert installasjon. For enkeltstående installasjon, legg til sideplater. For 400 mm brede skap er monteringsplate, bunnplater og dør-ramme ikke inkludert.

Levering: Ramme med montert dør, bakpanel, takpanel, bunnplater, monteringsplate (ikke inkludert for PER5 versjon) og dørramme. For skap med bredde 400 mm er ikke montasjeplate, bunnplate og dørramme inkludert. For skap med 2200 mm høyde inkluderer leveransen to CMB profiler montert i dybden. Levering inkluderer også jordingsbolter. Leveres på en pall som er identisk med bredden på skapet noe som muliggjør sammenkobling av skap uten fjerning av pall. All forpakning er resirkulerbar.



Kabel skap: uten MP, bunn plate og dør ramme

H	B	D	Artikkel nr.
1800	400	400	MCS18044R5
1800	400	500	MCS18045R5
1800	400	600	MCS18046R5
2000	400	400	MCS20044R5
2000	400	500	MCS20045R5
2000	400	600	MCS20046R5
2000	400	800	MCS20048R5

Med montasjeplate

H	B	D	h	b	d	Artikkel nr.
1800	500	500	1694	394	459	MCS18055R5
1800	600	400	1694	494	359	MCS18064R5
1800	600	500	1694	494	459	MCS18065R5
1800	600	600	1694	494	559	MCS18066R5
1800	800	400	1694	694	359	MCS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MCS18085R5
1800	800	600	1694	694	559	MCS18086R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCS18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCS18105R5
1800	1000	600	1694	894	559	MCS18106R5
2000	500	500	1894	394	459	MCS20055R5
2000	600	400	1894	494	359	MCS20064R5
2000	600	500	1894	494	459	MCS20065R5
2000	600	600	1894	494	559	MCS20066R5
2000	600	800	1894	494	759	MCS20068R5
2000	800	400	1894	694	359	MCS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MCS20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCS20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCS20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCS20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCS20108R5
2200	600	600	2094	494	559	MCS22066R5
2200	600	800	2094	494	759	MCS22068R5
2200	800	600	2094	694	559	MCS22086R5
2200	800	800	2094	694	759	MCS22088R5

Uten montasjeplate

H	B	D	Artikkel nr.
1800	500	500	MCS18055PER5
1800	600	400	MCS18064PER5
1800	600	500	MCS18065PER5
1800	600	600	MCS18066PER5
1800	800	400	MCS18084PER5
1800	800	500	MCS18085PER5
1800	800	600	MCS18086PER5
1800	1000	400	MCS18104PER5
1800	1000	500	MCS18105PER5
1800	1000	600	MCS18106PER5
2000	500	500	MCS20055PER5
2000	600	400	MCS20064PER5
2000	600	500	MCS20065PER5
2000	600	600	MCS20066PER5
2000	600	800	MCS20068PER5
2000	800	400	MCS20084PER5
2000	800	500	MCS20085PER5
2000	800	600	MCS20086PER5
2000	800	800	MCS20088PER5
2000	1000	400	MCS20104PER5
2000	1000	500	MCS20105PER5
2000	1000	600	MCS20106PER5
2000	1000	800	MCS20108PER5
2200	600	600	MCS22066PER5
2200	600	800	MCS22068PER5
2200	800	600	MCS22086PER5
2200	800	800	MCS22088PER5

