



IP 54 | TYPE 12 | IK 10



Serien med gulvskap av galvanisert stål med enkeltdør, MCSE, er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene er konstruert for å oppfylle EMC-krav. De skaper en utmerket Faraday-effekt siden elektrisk konduktivitet mellom skaphuset og døren er garantert. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom elektromagnetisk forstyrrelse unngås og vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle bruksområder der EMC er påkrevd.

**Materiale:** Ramme: 1.5 mm / 1.75 mm sinkbelagt stål. Dør; 1.75 mm sinkbelagt stål. Bak-, tak- og sideplater: 1.5 mm sinkbelagt stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

**Ramme:** Sveiseskjøtete omvendte åpne profiler med 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inklusive integrert eksternt hullmønster.

**Dør:** Med 4 hengsler som tillater venstre- eller høyreåpning. Inklusive dørramme med 25 mm hullmønster. Tetning oppnås med en ledende EMC-kapsling av polyuretan. Tetningen oppnås ved en ledende EMC-pakning av polyuretan.

**Bakplate:** Tilpasses med M6 torx-skruer. Standard innretning for montering av bakdør.

**Sideplater:** Leveres som tilbehør.

**Takplate:** Avtakbar.

**Lås:** 4-punkts espagnolett-låsesystem. Kommer ikke i kontakt med skapets indre rom. Standard DIN-lås med 3 mm bolt. Kan byttes med standard innsats eller eurosylinder, T- eller leddhåndtak-låsesystem.

**Montasjeplate:** Dobbeltbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm. Ved levering av skapet, er monteringsplaten festet på utsiden av pakken.

**Bunnplater:** Består av tre stykker. 800 mm dype 4 stykker.

**Jording:** Alle plater er jordet ved montering og er utstyrt med en separat jordingsskrue.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturpulverbelegg kun på utsiden.

**Tetthetsgrad:** I overensstemmelse med IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

**Levering:** Ramme med montert dør, bakplate, takplate, bunnplater, monteringsplate og dørramme. Leveransen omfatter også jordingsskruer og EMI-ledende kombinasjonskapsling. Leveres på pall med lik bredde som skapet for håndtering uten å fjerne den. All emballasje er resirkulerbar.

**Nota:** Også tilgjengelig i rustfritt stål (MCSSE).

# MCSE

Kombinasjonsversjon, enkel dør

<b>H</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>h</b>	<b>b</b>	<b>d</b>	<b>Artikkel nr.</b>
2000	800	600	1894	694	559	MCSE20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCSE20088R5

*Alle MCS standard størrelser er tilgjengelig i EMC versjon på forespørsel, også andre dimensjoner. Se SPME for sideplater.*

# MCSE

Kombinasjonsversjon, enkel dør