



IP 54 | TYPE 12 | IK 10



A gama de armários de instalação no solo e de porta única em aço galvanizado, MCSE, está disponível no mercado de produtos prontos a utilizar em vários tamanhos. Esta gama foi concebida em conformidade com os requisitos EMC. É criado um excelente efeito de Faraday, uma vez que a condutividade elétrica entre o corpo e a porta do armário está garantida. O risco de falha de componentes e, conseqüentemente, o tempo de inatividade desnecessário são eliminados, uma vez que é evitada a interferência eletromagnética e que a água e a poeira são impedidas de entrar no armário. Esta gama de armários adequa-se a aplicações que exijam EMC.

Material: Estrutura: chapa de aço galvanizado de 1.5 mm / 1.75 mm pintada. Porta: Chapa de aço galvanizada de 2 mm pintada. Painéis posteriores, superiores e laterais: Chapa de aço galvanizada de 1.5 mm. Placa de montagem: Chapa aço galvanizado de 3 mm. Tampa inferior: Chapa aço galvanizado de 1 mm.

Estrutura: Perfis abertos soldados, com furos de 25 mm conforme a DIN 43660. Dispõe de padrão de furos externos.

Porta: Montada sobre a estrutura com dobradiças que permitem a abertura à direita ou à esquerda. Inclui reforço da porta com furos de 25 mm. O isolamento é efectuada através da junta de poliuretano injectado EMC.

Painel posterior: Fixado com parafusos Torx M6. Possibilidade de montagem da porta posterior standard.

Painéis laterais: Fornecidos como acessório.

Painel de tecto: Desmontável.

Fechadura: Fechadura varas com 4 pontos de fixação. Não interfere com o espaço interior do armário. Equipado com fechadura DIN de 3 mm. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho. Ou sistema de fecho digital.

Platinas montagem: Dobradas duplamente. Ajustável em profundidade em passos de 25 mm com o acessório MPD02. A placa de montagem é fornecida no exterior da embalagem do armário.

Placas inferiores: Composto por três peças, ou 4 no caso de profundidade de 800 mm.

Terras: Todos os painéis têm ligação à terra e estão equipados com terminal extra.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035, com acabamento texturado, apenas na parte exterior.

Protecção: Corresponde a IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Fornecimento: Estrutura com porta montada, painel posterior, painel superior, tampas inferiores, platina de montagem, reforço interior de porta. O fornecimento também inclui pernos para ligação à terra e junta EMI. Fornecido sobre uma palete com largura idêntica à do armário para permitir a sua combinação sem os desmontar. Todo o material de embalagem é reciclável. Nos armários com 400 mm de largura a platina de montagem, tampas inferiores, reforço interior de porta não é standard.

Nota: Em armários com 400 mm de largura, a placa de montagem, as placas de fundo e a moldura da porta não estão incluídos. *Também disponível em aço inoxidável (MCSSE).

MCSE

Armários combináveis, porta simples

MCSE

Armários combináveis, porta simples

A	L	P	a	l	p	Ref.
2000	800	600	1894	694	559	MCSE20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCSE20088R5

Todos dimensões dos armários MCS estão disponíveis na versão EMC sob pedido, incluindo outras dimensões. Para painéis laterais EMC ver SPME.

MCSE

Armários combináveis, porta simples