



IP 54 | TYPE 12 | IK 10



Gama de dulapuri industriale din oțel galvanizat cu ușă simplă MCSE conține produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni. Aceasta este concepută pentru a îndeplini cerințele de compatibilitate electromagnetică. Se creează un efect Faraday excelent, deoarece conductivitatea electrică dintre corpul cofretului și ușă este garantată. Riscul de defectare a componentelor și, cu acesta, perioadele inutile de nefuncționare sunt eliminate, deoarece interferența electromagnetică este evitată, iar intrarea în dulap a apei și a prafului este împiedicată. Această gamă de dulapuri industriale este bine adecvată pentru aplicațiile în care este necesară respectarea compatibilității electromagnetice.

Material: Cadru: Oțel zincat de 1.5 mm / 1.75 mm. Ușă: Oțel zincat de 1.75 mm. Panouri posterioare, laterale și pentru acoperiș: Oțel zincat de 1.5 mm. Contrapanou: Oțel galvanizat de 3 mm. Plăci inferioare: Oțel galvanizat de 1 mm. Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.

Cadru: Profile deschise sudate pe margine cu tipar de orificii de 25 mm conform DIN 43660. Inclusiv tipar de orificii externe integrat.

Ușă: Montată cu patru balamale ce permit deschiderea pe stânga sau pe dreapta. Include cadru de ușă cu tipar de orificii de 25 mm. Etanșarea este asigurată de o garnitură EMC conductoare din poliuretan.

Panou posterior: Fixat cu șuruburi Torx M6. Opțiuni standard pentru montarea unei uși posterioare.

Panouri laterale: Se livrează ca accesoriu.

Panou superior: Demontabil.

Încuietoare: Sistem de închidere espagnolette în 4 puncte. Nu afectează spațiul interior al dulapului. Încuietoare DIN standard de 3 mm. Poate fi schimbată cu butuci standard sau euro-cilindru și mâner în T sau sistem de încuiere cu mâner pivotant.

Contrapanou: Dublu pliat cu glisare în poziție. Reglabil pe adâncime în trepte de 25 mm cu accesoriu MPD02. Se livrează atașată în exteriorul dulapului ambalat.

Plăci inferioare: Compuse din trei piese. 4 bucăți la adâncimea de 800 mm.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul fittingurilor de fixare și sunt echipate cu un șurub de legare la masă separat.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035 numai la exterior.

Protecție: Corespunde cu IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Livrare: Cadru cu ușă montată, panou posterior, panou de acoperiș, plăci inferioare, contrapanou și cadru de ușă. Livrarea include de asemenea șuruburi de legare la masă și garnitură de combinare conductivă EMI. Se livrează pe un palet cu aceeași lățime ca a dulapului pentru a permite unirea fără a fi necesară demontarea. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Notă: Disponibil și din oțel inoxidabil (CSSE).

MCSE

Versiunea combinată, cu o ușă



CONNECT AND PROTECT

Î	L	A	î	I	a	Nr. articol
2000	800	600	1894	694	559	MCSE20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCSE20088R5

Toate dulapurile sunt disponibile la cerere, inclusiv alte dimensiuni. Pentru panourile laterale EMC, vezi SPME.

MCSE

Versiunea combinată, cu o ușă



CONNECT AND PROTECT