



IP 54 | TYPE 12 | IK 10



La gama de armarios autoportantes de acero galvanizado y puerta simple, MCSE, está disponible lista para uso en diferentes tamaños. Se ha diseñado para adaptarse a las exigencias de EMC. Al garantizarse la conductividad eléctrica entre el cuerpo y la puerta del armario, tiene lugar un efecto Faraday excelente. Al evitarse la interferencia electromagnética e impedirse la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Esta gama de armarios se adapta bien a aplicaciones en las que se requiere un buen grado de EMC.

Material: Estructura: Chapa de acero cincado pintada de 1.5 mm / 1.75 mm. Puerta: Chapa de acero cincado de 2 mm. Paneles posteriores, superiores y laterales: Chapa de acero cincado pintada de 1.5 mm. Placa de montaje: Chapa acero galvanizado de 3 mm. Tapa inferior: Chapa acero galvanizado de 1 mm.

Estructura: Perfiles abiertos plegados, soldados y reversibles con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN43660. Incluye patrón de taladros externo.

Puerta: Con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye el refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm. El sellado está asegurado por la junta conductiva EMC de poliuretano.

Panel posterior: Fijado con tornillos Torx M6. Con posibilidad de montar puerta en el posterior.

Paneles laterales: Suministrados como accesorio.

Techo: Desmontable.

Cierre: Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barrilete, T- sistema de manecilla giratoria.

Placa de montaje: Doble plegado, se monta por deslizamiento hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.

Tapas inferiores: Consta de 3 piezas (4 piezas para profundidad 800 mm).

Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035 sólo en el exterior.

Protección: Corresponde con IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Suministro: Estructura con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje, marco interior de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra y junta conductora EMC. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario para permitir su combinación sin retirarlos. Todo el material de embalaje es reciclable.

Nota: *También disponible en acero inoxidable (MCSSE).

MCSE

Armario EMC combinable, puerta simple

MCSE

Armario EMC combinable, puerta simple

A	An	P	a	an	p	Ref.
2000	800	600	1894	694	559	MCSE20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCSE20088R5

Todos los tamaños estándar MCS están disponibles en EMC bajo pedido incluyendo otras dimensiones. Para paneles EMC ver SPME.

MCSE

Armario EMC combinable, puerta simple