

MCSS-OG

Olie og gas, kombinerbar version i rustfrit stål, skab med enkeltdør

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien af kombinerbare gulvskabe i rustfrit stål af type 316L med enkeltdør, MCSS-OG, med en IP 66-beskyttelsesgrad, fås som hyldevarer med en paneltykkelse på 2 eller 2.5 mm samt i forskellige størrelser og konfigurationer. Risikoen for komponentsvigt, og dermed unødigt nedetid elimineres, da vand og støv forhindres i at komme ind i skabet. Dette skab er velegnet til næsten ethvert miljø, afhængigt af gradniveau.

Materiale: Forkornet rustfrit stål type AISI 316L. Ramme: 1,5 mm. Dør: 2 eller 2,5 mm. Bag-, top- og bundplade: 2 eller 2,5 mm. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål.

Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660.

Dør: Monteret med fire hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster.

Rear: Bagpanel monteret med M6 torx-skrue. Bagdør i stedet for bagpanel.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: Espagnolette-låsesystem med låsedele fremstillet i AISI 316L og yderligere låse i top og bund for skabe med B = 1000 mm. Svinghåndtag SS 316L med halvcylindernøgle EK 333.

Bundplader: 1 stk. bundplade med indsprøjet polyuretanpakning for at sikre maksimal forsegling eller 2 stk. for bagdørsversionen.

Montageplade: Dobbeltfoldet, glider på plads. Justerbar dybde i trin på 25 mm med MPD02-tilbehøret. Monteringspladen er ved levering fastgjort udvendigt på emballagen. Til skabe med bagdøre, to monteringsplader monteret bagside til bagside med MPBB06.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet igennem deres fittings og leveres med en separat jordingsstuds.

Overfladebehandling: Forkornet rustfrit stål type 240s (0,5 mikron i gennemsnit).

Tæthedegrad: Overholder IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 ved brug med SPMSXXXOG.

Godkendelser: Fremgår af CE

Monteringskrav: Standardlevering klargjort til kombineret installation. Tilføj sidepaneler ved stand-alone installationer.

Levering inkluderer: Ramme med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplade, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.

MCSS-OG

Olie og gas, kombinerbar version i rustfrit stål, skab med enkeltdør

	H	B	D	Thickness	GRWE	Artikelnr.
Med montageplade	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Med montageplade	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Uden montageplade	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Uden montageplade	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Med montageplade	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Med montageplade	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Uden montageplade	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Uden montageplade	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

MCSS-OG

Olie og gas, kombinerbar version i rustfrit stål, skab med enkeltdør

