

MCSS-OG

Olie en gas, roestvaststalen combineerbare versie, behuizing met één deur



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



De reeks combineerbare vloerstaande behuizingen van roestvaststaal 316L met enkele deur, MCSS-OG, met beschermingsgraad IP66, is uit voorraad leverbaar met paneeldikte van 2 of 2.5 mm, in veel verschillende maten en configuraties. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

Materiaal: AISI 316L éénrichting geschuurd roestvaststaal.
Frame: 1,5 mm. Deur: 2 of 2,5 mm. Achter-, dak- of bodemplaat: 2 of 2,5 mm. Montageplaat: 3 mm verzinkt staal.

Frame: Gelaste omgekeerde open profielen met 25mm-gatenpatroon conform DIN 43660.

Deur: Gemonteerd met vier scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon.

Rear: Achterpaneel bevestigd met M6-Torxschroef.
Achterdeur in plaats van achterpaneel.

Zijwanden: Geleverd als accessoire.

Dakpaneel: Uitneembaar.

Slot: Espagnoletslotsysteem met slotvanger van AISI 316L en extra sloten. in boven- en onderzijde voor behuizingen met breedte=1000 mm. Zwenkgreep van RVS 316L met half profielcilinder EK 333.

Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk met polyurethaanpakking voor een maximale afdichting of bodemplaat uit twee stukken voor uitvoering met achterdeur.

Montageplaat: Dubbel gevouwen en schuift op zijn plaats. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm met het MPD02-accessoire. De montageplaat wordt meegeleverd op de buitenkant van de verpakking van de behuizing. Voor behuizing met achterdeuren, twee ruggelings gemonteerde montageplaten met MPBB06.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestigingspunten en voorzien van een afzonderlijke aardingsbout.

Afwerking: 240s éénrichting geschuurd roestvaststaal (gemiddeld 0,5 micron).

Beschermingsklasse: Conform IP 66 | TYPE 4X, 12
| IK 10 indien gebruikt met SPMSXXXOG.

Goedkeuringen: CE

Montagevoorschriften: Standaardlevering gereed voor gecombineerde installatie. Voeg zijpanelen toe voor stand-alone installatie.

Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaat, montageplaat en deurframe. Levering omvat tevens aardingsbouten. Geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing, voor passen zonder verwijderen. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.

MCSS-OG

Olie en gas, roestvaststalen combineerbare versie, behuizing met één deur

	H	B	D	Thickness	GRWE	Item nr.
Inclusief montageplaat	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Inclusief montageplaat	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Exclusief montageplaat	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Exclusief montageplaat	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Inclusief montageplaat	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Inclusief montageplaat	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Exclusief montageplaat	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Exclusief montageplaat	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

MCSS-OG

Olie en gas, roestvaststalen combineerbare versie, behuizing met één deur

