



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



MCSS-OG-kaappimallistoon kuuluu haponkestävästä 316L-teräksestä valmistettuja yksiovisia rivitettäviä lattiakaappeja. IP 66 -suojaluokan mallisto on saatavana suoraan varastosta 2 tai 2,5 mm:n paksuisilla levyillä monessa eri kokoluokassa ja kokoonpanossa. Komponenttikoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään, sillä kotelon sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä. Kaappimallisto sopii erinomaisesti lähes kaikkiin käyttöympäristöihin.

**Materiaali:** karhennettu haponkestävä AISI 316L -teräs  
Kehikko: 1,5 mm. Ovi: 2 tai 2,5 mm. Taka-, katto- ja sivulevyt: 2 tai 2,5 mm. Asennuslevy: 3 mm:n galvanoitu teräs.

**Runko:** Hitsatut saumat ja käänteinen avoin profiili, jossa DIN 43660 -standardin mukainen rei'itys 25 mm:n jaolla.

**Ovi:** Oven 4 saranaa mahdollistavat vasen- tai oikeakätisen avautumisen. Oven runkokehikossa rei'itys 25 mm:n jaolla.

**Rear:** Takalevy kiinnitetty M6 torx -ruuveilla. Takalevy korvattu takaovella.

**Sivuseinälevyt:** Toimitetaan lisävarusteena.

**Kattolevy:** Irrotettava.

**Lukitus:** Tankolukitusjärjestelmä, jossa AISI 316L -salpa ja lisälukot ylä- ja alaosassa yli 1000 mm leveille kaapeille. Kääntökahva SS 316L, puolisynterit, avain, EK 333.

**Pohjalevy:** Yksiosainen pohjalevy, jonka tiiveys on varmistettu ruiskutetulla polyuretaanitiivisteellä, tai kaksiosainen vaihtoehto takaovella varustettuun kaappiin.

**Asennuslevy:** Kaksoiskantattu ja liu'utetaan paikoilleen. Syvyys säädettävissä 25 mm:n portain MPD02:n avulla. Asennuslevy toimitetaan kaapin ulkopuolelle kiinnitettynä. Takaovella varustetuissa kaapeissa kaksi asennuslevyä kiinnitetty vastatusten MPBB06:n avulla.

**Maadoitus:** Kaikki levyt on maadoitettu kiinnitysosiansa kautta ja varustettu erillisillä maadoitusruuveilla.

**Pintakäsittely:** 240S karhennettu ruostumaton teräs (0,5 microa).

**Kotelointiluokka:** Suojaluokka IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10. käytettynä yhdessä SPMSXXXOG:n kanssa.

**Hyväksynnät:** CE

**Asennussuositus:** Vakiotoimituksena sopiva rivitettäväksi muihin kaappeihin. Lisää sivulevyt yksittäissijoitusta varten.

**Toimitus:** Kehikko, jossa on ovi, takaseinä, katto, pohjalevy, asennuslevy ja oven kehys. Toimitus sisältää myös maadoituspultit. Toimitetaan lavalla, jonka leveys on sama kuin kaapin, jolloin kaapit voidaan yhdistää lavoja irrottamatta. Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.

# MCSS-OG

Öljy ja kaasu, ruostumaton teräs, rivitettävä, yksiovinen

	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>S</b>	<b>Thickness</b>	<b>GRWE</b>	<b>Osa nro.</b>
Asennuslevyineen	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Asennuslevyineen	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Ilman asennuslevyä	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Ilman asennuslevyä	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Asennuslevyineen	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Asennuslevyineen	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Ilman asennuslevyä	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Ilman asennuslevyä	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

# MCSS-OG

Öljy ja kaasu, ruostumaton teräs, rivitettävä, yksiovinen

