



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gamma MCSS-OG di armadi componibili in acciaio inossidabile AISI 316L, con porta singola e grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in diverse misure standard con spessore dei pannelli di 2 o 2.5 mm. Questa gamma di armadi è ideale per molteplici applicazioni nel settore petrolchimico. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 316L pre-satinato. Telaio: 1.5 mm. Porta: 2 o 2.5 mm. Piastra posteriore, tetto e fondo: 2 o 2.5 mm. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 3 mm.

Telaio: Profili rovesciati aperti saldati in continuo con foratura a passo 25 mm a norma DIN 43660.

Porta: Montaggio con quattro cerniere per consentire l'apertura a destra o a sinistra. Incluso telaio della porta con foratura a passo 25 mm.

Rear: Pannello posteriore fissato mediante viti Torx M6. Porta posteriore al posto del pannello.

Pannelli laterali: Disponibile come accessorio.

Pannello superiore: Asportabile.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione con serratura in acciaio AISI 316L e serrature aggiuntive in alto e in basso per armadi con larghezza W=1000 mm. Maniglia basculante in acciaio inossidabile 316L con semi-cilindro e chiave EK 333.

Piastra inferiori: Piastra di fondo, monopezzo con guarnizione in poliuretano iniettato a garanzia della massima tenuta o in due pezzi per versione con porta posteriore.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura, scorrimento in posizione. Regolazione in profondità a intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all'esterno dell'imballo dell'armadio. Per armadi con porte posteriori, due piastre di montaggio consecutive con MPBB06.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 240s (in media 0.5 micron).

Protezione: Conforme a IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 in caso di utilizzo con SPMSXXXOG.

Approvazioni: Omologazione CE

Specifiche di montaggio: Fornitura standard pronta per l'installazione combinata. Per l'installazione autonoma

Fornitura: Telaio con porta montata, pannello posteriore, tetto, piastra inferiore, piastra di montaggio e telaio porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica all'armadio per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

MCSS-OG

Oil & Gas, versione componibile acciaio inox, porta singola



CONNECT AND PROTECT

	A	L	P	Thickness	GRWE	Articolo n.
Con piastra di montaggio	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Con piastra di montaggio	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Senza piastra di montaggio	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Senza piastra di montaggio	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Con piastra di montaggio	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Con piastra di montaggio	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Senza piastra di montaggio	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Senza piastra di montaggio	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

MCSS-OG

Oil & Gas, versione componibile acciaio inox, porta singola

