

MCSS-OG

Rustfritt stål, kombinasjonsversjon, enkeltdør



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Serien med kombinerbare gulvskap i 316L rustfritt stål med enkeltdør, MCSS-OG, har en beskyttelsesgrad på IP66. Gulvskapene er lagerført med 2 eller 2.5 mm paneltykkelse og mange ulike størrelser og konfigurasjoner. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet. Denne skapserien er godt egnet for nesten alle miljøer, avhengig av grad.

Materiale: AISI 316L forhåndsslipt rustfritt stål. Ramme: 1,5 mm. Dør: 2 eller 2,5 mm. Bak-, topp- og bunnplate: 2 eller 2,5 mm montasjeplate: 3 mm galvanisert stål.

Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660.

Dør: Montert med fire hengsler slik at man kan åpne med venstre og høyre hånd. Inkludert dørramme med hullmønster på 25 mm.

Rear: Bakpanel montert med M6 torx-skrue. Bakdør i stedet for bakpanel.

Sideplater: Følger med som tilbehør.

Takplate: Avtakbar.

Lås: Espagnolett-låsesystem med låsfanger produsert i AISI 316L og ekstralåser på topp og i bunn for skap med en bredde på 1000 mm. Vrihåndtak (SS 316L) med halv sylinderlås (EK333).

Bunnplater: Bunnplate i én del med innsprøytet polyuretanpakning som sikrer maksimal tetning, eller to deler for versjonen med bakdør.

Montasjeplate: Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybde med trinn på 25 mm, med tilbehøret MPD02. Montasjeplaten leveres festet på utsiden av skapemballasjen. For skap med bakdører, to montasjeplater montert bakside mot bakside med MPBB06.

Jording: Alle paneler er jordet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

Overflatebehandling: 240s forhåndsslipt rustfritt stål (0,5 mikroner i gjennomsnitt).

Tetthetsgrad: Samsvarer med IP66 | TYPE 4X, 12 | IK 10 ved bruk sammen med SPMSXXXOG.

Godkjenninger: CE

Monterings krav: Standard levering klar for kombinert installasjon. For frittstående installasjoner med sidepaneler.

Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takpanel, bunnplater, montasjeplate og dørramme. Levering inkluderer også jordingsbolter. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

MCSS-OG

Rustfritt stål, kombinasjonsversjon, enkeltdør

	H	B	D	Thickness	GRWE	Artikkel nr.
Med montasjeplate	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Med montasjeplate	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Uten montasjeplate	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Uten montasjeplate	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Med montasjeplate	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Med montasjeplate	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Uten montasjeplate	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Uten montasjeplate	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

MCSS-OG

Rustfritt stål, kombinasjonsversjon, enkeltdør

