

MCSS-OG

Obudowa ze stali nierdzewnej w wersji łączonej z pojedynczymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Łączne obudowy podłogowe ze stali nierdzewnej 316L z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS-OG o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wersjach o grubości panelu 2 lub 2.5 mm, różnych rozmiarach i konfiguracjach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza szafy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria szaf sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

Materiał: Stal nierdzewna średnioziarnista AISI 316L. Rama: 1,5 mm. Drzwi: 2 lub 2,5 mm. Płyta tylna, górna i dolna: 2 lub 2,5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. Zestaw zawiera ramę drzwiową z otworami co 25 mm.

Tył: Panel tylny montowany na śrubę torx M6. Tyłne drzwi zamiast panelu tylnego.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: System blokady zasuwy z zatraskiem blokady w AISI 316L oraz dodatkowe blokady w górnej i dolnej części dla obudów z uchwytnymi obrotowymi W=1000 mm. SS 316L z kluczem półcylicylnicznym EK 333.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalną szczelność lub dwoma elementami w wersji z drzwiami tylnymi.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w odstępach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania szafy. W obudowie z tylnymi drzwiami, dwie płyty montażowe tył-tył z MPBB06.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Stal nierdzewna średnioziarnista 240s (średnio 0,5 mikrona).

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10. W przypadku użycia z SPMSXXXOG.

Zatwierdzenia: CE

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Zakres dostawy obejmuje również śruby uziemiające. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością szafy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Cały materiał opakowaniowy nadaje się do ponownego przetworzenia.

MCSS-OG

Obudowa ze stali nierdzewnej w wersji łączonej z pojedynczymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym

	H	S	D	Grubość	GRWE	Nr pozycji
Z płytą montażową	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Z płytą montażową	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Bez płyty montażowej	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Bez płyty montażowej	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Z płytą montażową	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Z płytą montażową	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Bez płyty montażowej	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Bez płyty montażowej	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
Z płytą montażową i drzwiczkami tylnymi	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

MCSS-OG

Obudowa ze stali nierdzewnej w wersji łączonej z pojedynczymi drzwiami do zastosowań w przemyśle olejowym i gazowym

