

MCSS-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero inoxidable, armario de puerta simple



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gama de armarios autoportantes combinables de puerta simple y acero inoxidable de grado 316L, MCSS-OG, con grado de protección IP66, se vende lista para su uso en paneles de 2 o 2.5 mm de grosor, diferentes tamaños y configuraciones. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad innecesario. Esta gama de armarios es apta para casi cualquier entorno, en función del grado.

Material: Acero inoxidable pulido AISI de grado 316L. Marco: 1,5 mm. Puerta: 2 o 2,5 mm. Placa trasera, de techo e inferior: 2 o 2,5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 3 mm.

Estructura: Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de taladros de 25 mm conforme a DIN 43660.

Puerta: Montada con cuatro bisagras y con apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye marco de puerta con patrón de taladros de 25 mm.

Rear: Panel trasero fijado con un tornillo Torx M6. Puerta trasera en lugar de panel trasero.

Paneles laterales: Suministrados como accesorio.

Techo: Desmontable.

Cierre: Sistema de cierre de varillas con cierre fabricado con AISI de grado 316L y cierres adicionales en la parte superior e inferior para armarios de 1000 mm de ancho. Manecilla articulada de acero inoxidable de grado 316L con llave semicilíndrica EK 333.

Tapas inferiores: Placa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado que garantiza un sellado óptimo, o de dos piezas para la versión con puerta trasera.

Placa de montaje: De doble plegado, se desliza para colocarla. Profundidad regulable en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. La placa de montaje se suministra fijada al exterior del embalaje del armario. Para armario con puertas traseras, dos placas de montaje montadas por la parte posterior con MPBB06.

Puesta a tierra: Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.

Acabado: Acero inoxidable pulido 240s (media de 0,5 micras).

Protección: Cumple con la norma IP66 | TIPO 4X, 12 | IK 10 si se utilizan con SPMSXXXOG.

Certificaciones: Con certificado CE

Instrucciones de montaje: Envío estándar preparado para instalación combinada. Para instalación independiente, añadir paneles laterales.

Suministro: Estructura con puerta montada, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su combinación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.

MCSS-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero inoxidable, armario de puerta simple

	A	An	P	Thickness	GRWE	Ref.
Con placa de montaje	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Con placa de montaje	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Sin placa de montaje	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Sin placa de montaje	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Con placa de montaje	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Con placa de montaje	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Sin placa de montaje	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Sin placa de montaje	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
Con placa de montaje y con puerta trasera	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

MCSS-OG

Petróleo y gas, versión combinable de acero inoxidable, armario de puerta simple

