

MCSS-OG

Olja och gas, rostfritt stål, kombinerbart, skåp med en dörr

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Skåpen i det kombinerbara golvskåpssortimentet MCSS-OG i rostfritt stål 316L med enkeldörr har skyddsgraden IP 66 och är en lagerförd lösning som finns i 2 eller 2.5 mm paneltjocklek, flera olika storlekar och flera olika konfigurationer. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats, då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad.

Material: AISI 316L granulerat rostfritt stål. Ram: 1.5 mm. Dörr: 2 eller 2.5 mm. Ryggplåt, takplåt och bottenplåt: 2 eller 2.5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserad stålplåt.

Ram: Sömsvetsade rullprofilerade öppna profiler med 25 mm hålbild i enlighet med DIN 43660.

Dörr: Monteras med fyra gångjärn och kan öppnas åt vänster eller höger. Dörram med 25 mm hålmönster ingår.

Rear: Ryggplåt som fästs med M6-torxskruv. Bakdörr istället för ryggplåt.

Gavelplåt: Levereras som tillbehör.

Takplåt: Borttagbar.

Lås: Spanjolettsystem med låsfäste i AISI 316L och extra lås i topp och botten för skåp med B=1 000 mm. Vridhandtag SS 316L med halvcylindernyckel EK 333.

Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke, alternativt två stycken om skåpet har en bakdörr, med packning av strängsprutad polyuretan som ger maximal tätning.

Montageplåt: Dubbelvikt, skjuts på plats. Justerbar i djupled i steg om 25 mm med tillbehöret MPD02. Montageplåten levereras på utsidan av skåpets förpackning. För skåp med bakdörrar monterar två montageplåtar rygg mot rygg med MPBB06.

Jordning: Alla plåtar är jordade via fästena och är utrustade med en separat jordningsbult.

Ytbehandling: 240-serien i granulerat rostfritt stål (i genomsnitt 0.5 mikroner).

Kapslingsklass: Överensstämmer med IP 66 | TYP 4X, 12 | IK 10. om de används med SPMSXXXOG.

Godkännanden: CE, EAC, DNV-GL, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, cULus_listat.

Erforderliga tillbehör: Standardleverans klar för kombinerad installation. Använd gavelplåtar för fristående installation.

Leverans: Ram med dörr, ryggplåt, takplåt, bottenplåt, montageplåt och dörram. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att den passar in utan att behöva plockas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

MCSS-OG

Olja och gas, rostfritt stål, kombinerbart, skåp med en dörr

	H	B	D	Thickness	GRWE	Artikelnummer
Inklusive montageplåt	2000	800	400	2 mm	140,2	MCSS20084OG20
Inklusive montageplåt	2000	800	600	2 mm	146,5	MCSS20086OG20
Exklusive montageplåt	2000	800	400	2 mm	103,1	MCSS20084PEOG20
Exklusive montageplåt	2000	800	600	2 mm	109,3	MCSS20086PEOG20
Inklusive montageplåt	2000	800	400	2.5 mm	156,1	MCSS20084OG25
Inklusive montageplåt	2000	800	600	2.5 mm	163,7	MCSS20086OG25
Exklusive montageplåt	2000	800	400	2.5 mm	118,9	MCSS20084PEOG25
Exklusive montageplåt	2000	800	600	2.5 mm	126,5	MCSS20086PEOG25
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2 mm	191,2	MCSS20086RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2 mm	197,6	MCSS20088RD20
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2 mm	204	MCSS200810RD20
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2 mm	238,1	MCSS20108RD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2 mm	117,1	MCSS20086PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2 mm	123,4	MCSS20088PERD20
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2 mm	129,8	MCSS200810PRD20
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2 mm	144,8	MCSS20108PERD20
With mounting plate and rear door	2000	800	600	2.5 mm	208,5	MCSS20086RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	800	2.5 mm	216,1	MCSS20088RD25
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	2.5 mm	223,65	MCSS200810RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	2.5 mm	261,2	MCSS20108RD25
With mounting plate and rear door	2000	1000	1000	2.5 mm	270,5	MCSS201010RD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	2.5 mm	134,3	MCSS20086PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	2.5 mm	141,85	MCSS20088PERD25
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	2.5 mm	149,5	MCSS200810PRD25
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	2.5 mm	167,9	MCSS20108PERD25

MCSS-OG

Olja och gas, rostfritt stål, kombinerbart, skåp med en dörr

