



IP 66, 67 | IK 07/08



Serien af polyester-klemkasser, MGRP, med en IP 66-, IP 67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevarer i mange forskellige størrelser. MGRP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer i kraft af sin høje korrosionsbestandighed samt den er UV-resistent. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

Beskrivelse: Polyesterkasse Velegnet til udendørs brug, UV-resistent iht. UL746 C.

Materiale: Glasfiberforstærket polyester.

Pakning: Leveres som standard med polyurethanpakning. Silikone-, neopren og EPDM-pakninger fås på forespørgsel.

Temperaturområde: Temperaturbestandighed -40 °C til +100 °C med standard polyurethanpakning; -60 °C til +130 °C med silikonepakning; -35 °C til +100 °C med EPDM-pakning; -30 °C til +80 °C med neoprenpakning.

Brændbarhed: UL94 V-0.


Tæthedegrad: IP 66, 67 | IK 08, 07 for MGRP08080xGE.

Overfladebehandling: RAL 7000.

Godkendelser: CE, GOST. For cULus_UL Listed-godkendelse kontakt venligst vores salgsafdeling.

Levering inkluderer: Hus, dæksel og skruer til dæksel. Dækselskruer fremstillet af rustfrit stål.

Bemærk: Monteringsplade (GMP) og HHI-hængsler kan købes separat.



H	B	D	Vægt (kg)	Skabstykkelser	Dækslets tykkelse	Antal skruer til dæksel	Artikelnr.
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

MGRP

Klemkasse i polyester



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT