



IP 66, 67 | IK 07/08



De reeks polyester klemmenkasten, MGRP, met beschermingsgraad IP 66/67, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De MGRP-reeks is UV-bestendig en is geschikt voor binnen- en buitenomgevingen dankzij de totale corrosiebestendigheid. Water en stof kunnen de klemmenkast niet binnendringen, waardoor het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Omschrijving: Polyester behuizing. Geschikt voor buitenopstelling, UV-bestendig conform UL746 C.

Materiaal: Glasvezel versterkt polyester.

Pakking: Standaard levering voorzien van een polyurethane pakking. Siliconen, neoprene en EPDM pakking zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Temperatuurbestendigheid: -40 °C to +100 °C met de standaard polyurethane pakking; -60 °C to +130 °C met de siliconen pakking; -35 °C to +100 °C met de EPDM pakking; -30 °C to +80 °C met de neoprene pakking.

Ontvlambaarheid: UL94 V-0.


Beschermingsklasse: IP 66, 67 | IK 08, 07 voor MGRP08080xGE.

Afwerking: RAL 7000.

Goedkeuringen: CE, GOST. Voor cULuscULus_UL Listed goedkeuringen, neem contact op met onze verkoopafdeling.

Levering: Schroeven van frame en kap. Schroeven van kap zijn gemaakt van roestvast staal.

Opmerking: Montageplaat, GMP en scharnieren, HHI, zijn afzonderlijk verkrijgbaar.



H	B	D	Gewicht (kg)	Dikte van de behuizing	Dikte van de deksel	Aantal dekselschroeven	Item nr.
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

MGRP

Polyester klemmenkasten



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT