



IP 66, 67 | IK 07/08



MGRP on IP 66, 67 -suojausluokan polyesterista valmistettu riviliitinkotelomallisto, joka on saatavana suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. MGRP-mallisto sopii hyvän korroosionkestävyytensä ja UV-suojansa ansiosta sekä sisä- että ulkokäyttöön. Riviliitinkotelon sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä, joten komponenttivikoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään.

Kuvaus: Polyesterikotelo. Sopii ulkokäyttöön, UV-suojattu UL746 C -standardin mukaisesti.

Materiaali: Lasikuituvahvisteinen polyesteri.

Tiiviste: Vakiona polyuretaanitiiviste. Saatavana silikonin-, neopreeni- ja EPDM-tiivisteellä.

Lämpötilojen kestävyys: -40 °C ... +100 °C polyuretaanitiivisteellä; -60 °C ... +130 °C silikonitiivisteellä; -35 °C ... +100 °C EPDM-tiivisteellä; -30 °C ... +80 °C neopreenitiivisteellä.

Syttyvyys: UL94 V-0.


Kotelointiluokka: IP 66, 67 | IK 08, 07 varten MGRP08080xGE.

Pintakäsittely: RAL 7000.

Hyväksynät: CE, GOST. cULuscULus_UL Listed ota yhteyttä myyntiin.

Toimitus: Runko, kansi ja kansiruuvit. Kansiruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Huom: Asennuslevy, GMP, saranat ja HHI saatavana erikseen.



K	L	S	Paino (kg)	Rungon paksuus	Kannen paksuus	Kansiruuvien määrä	Osa nro.
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

