



IP 66, 67 | IK 07/08



La gamma di cassette di derivazione in poliestere, MGRP, con grado di protezione IP 66, 67, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma MGRP è adatta ad ambienti indoor e outdoor grazie all'elevata resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

Descrizione: Cassetta in poliestere. Adatto per l'uso outdoor, resistente ai raggi UV in conformità a UL746 C.

Materiale: Fibra di vetro rinforzata in poliestere.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano nella fornitura standard. Guarnizione in silicone, neoprene e EPDM sono disponibili su richiesta.

Resistenza alla temperatura: -40 °C a +100 °C con la guarnizione poliuretano tipo; -60 °C a +130 °C con la guarnizione; -35 °C a +100 °C con la guarnizione in EPDM; -30 °C a +80 °C con la guarnizione neoprene.

Infiammabilità: UL94 V-0.


Protezione: IP 66, 67 | IK 08, 07 per MGRP08080xGE.

Finitura: RAL 7000.

Approvazioni: CE, GOST. Per cULus_UL Listed si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

Fornitura: Corpo, coperchio e viti del coperchio. Viti del coperchio in acciaio inossidabile.

Nota: Piastra di montaggio, GMP e cerniere, HHI, disponibili separatamente.



| A | L | P | Peso (kg) | Spessore corpo | Spessore coperchio | Numero di viti del coperchio | Articolo n. |
|-----|-----|-----|-----------|----------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| 75 | 80 | 55 | 0.25 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP080806GE |
| 75 | 80 | 75 | 0.30 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP080808GE |
| 75 | 110 | 55 | 0.30 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP081106GE |
| 75 | 110 | 75 | 0.35 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP081108GE |
| 75 | 160 | 55 | 0.40 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP081606GE |
| 75 | 160 | 75 | 0.50 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP081608GE |
| 75 | 190 | 55 | 0.45 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP081906GE |
| 75 | 190 | 75 | 0.55 | 3.5 | 4 | 4 | MGRP081908GE |
| 120 | 122 | 90 | 0.75 | 4.5 | 5 | 4 | MGRP121209GE |
| 120 | 220 | 90 | 1.10 | 4.5 | 4 | 4 | MGRP122209GE |
| 160 | 160 | 90 | 1.30 | 6 | 5 | 4 | MGRP161609GE |
| 160 | 260 | 90 | 1.85 | 6 | 5 | 4 | MGRP162609GE |
| 160 | 360 | 90 | 2.30 | 6 | 5 | 4 | MGRP163609GE |
| 160 | 560 | 90 | 3.35 | 6 | 5 | 6 | MGRP165609GE |
| 250 | 255 | 120 | 2.80 | 6 | 5 | 4 | MGRP252612GE |
| 250 | 400 | 120 | 4.00 | 6 | 5 | 4 | MGRP254012GE |
| 405 | 400 | 120 | 5.25 | 6 | 5 | 4 | MGRP414012GE |

MGRP

Cassetta di derivazione in poliestere