



IP 66, 67 | IK 07/08



Serien med koblingsbokser i polyester, MGRP, har en beskyttelsesgrad på IP 66/67. Koblingsboksene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Takket være bestandighet mot rust og UV-stråler er MGRP-serien godt egnet for innendørs- og utendørsmiljøer. Vann og støv forhindres i å komme inn i koblingsboksen, noe som fjerner risikoen for komponentfeil, og med det tilhørende unødvendig produksjonsstans.

Beskrivelse: Polyesterboks egnet for utendørs bruk, UV-bestendig i henhold til UL746 C.

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.

Tetning: Som standard utstyrt med en polyuretan-pakning. Silikon, neopren og EPDM pakninger er tilgjengelig på forespørsel.

Temperaturbestandighet: -40 °C til + 100 °C med standard polyuretan pakning; -60 °C til + 130 °C med en silikonpakning; -35 °C Til + 100 °C med EPDM pakning; -30 °C Til + 80 °C med neoprene pakning.

Brennbarhet: UL94 V-0.


Tetthetsgrad: IP 66, 67 | IK 08, 07 for MGRP08080xGE.

Overflatebehandling: RAL 7000.

Godkjenninger: CE, GOST. For cULus_UL Listed godkjenninger, kontakt vår salgsavdeling.

Levering: Hus-, deksel- og dekselskruer. Dekselkruer laget i rustfritt stål.

Nota: Monteringsplate, GMP, og hengsler, HHI, er tilgjengelig separat.



H	B	D	Vekt (kg)	Tykkelse på hus	Tykkelse på deksel	Antall dekselskruer	Artikkel nr.
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

