



IP 66, 67 | IK 07/08



Kopplingslådorna i sortimentet MGRP i polyester med skyddsgraden IP 66, 67 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. MGRP-sortimentet passar utmärkt för inomhus- och utomhusmiljöer tack vare det goda korrosionsskyddet och UV-beständigheten. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

Beskrivning: Polyesterlåda. Lämplig för utomhusbruk, UV-beständig enligt UL746 C.

Material: Glasfiberarmerad polyester.

Packning: Som standard med polyuretanpackning. Silikon, neopren eller EPDM tillgängliga på förfrågan.

Temperaturlåghet: -40 °C till +100 °C med standard polyuretanpackning; -60 °C to +130 °C med silikonpackning; -35 °C to +100 °C med EPDM-packning; -30 °C to +80 °C med neoprene packning.

Flamsäkerhet: UL94 V-0.


Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08, 07 för MGRP08080xGE.

Ytbehandling: RAL 7000.

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed kontakta kundsupport.

Leverans: Stomme, hölje och skruvar till höljet. Skruvarna till höljet är av rostfritt stål.

OBS: Montageplåt (GMP) och gångjärn (HHI) är tillgängliga separat.



H	B	D	Vikt (kg)	Stommens tjocklek	Höljets tjocklek	Antal skruvar till höljet	Artikelnummer
75	80	55	0.25	3.5	4	4	MGRP080806GE
75	80	75	0.30	3.5	4	4	MGRP080808GE
75	110	55	0.30	3.5	4	4	MGRP081106GE
75	110	75	0.35	3.5	4	4	MGRP081108GE
75	160	55	0.40	3.5	4	4	MGRP081606GE
75	160	75	0.50	3.5	4	4	MGRP081608GE
75	190	55	0.45	3.5	4	4	MGRP081906GE
75	190	75	0.55	3.5	4	4	MGRP081908GE
120	122	90	0.75	4.5	5	4	MGRP121209GE
120	220	90	1.10	4.5	4	4	MGRP122209GE
160	160	90	1.30	6	5	4	MGRP161609GE
160	260	90	1.85	6	5	4	MGRP162609GE
160	360	90	2.30	6	5	4	MGRP163609GE
160	560	90	3.35	6	5	6	MGRP165609GE
250	255	120	2.80	6	5	4	MGRP252612GE
250	400	120	4.00	6	5	4	MGRP254012GE
405	400	120	5.25	6	5	4	MGRP414012GE

MGRP

Glasfiberarmerad polyesterkapsling