



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Serien af gulvmonterede kompakte lakeret stål-skabe med dobbeltdør, MKD, er ideel til montering under trange pladsforhold, hvor en åben enkelt dør ville bruge mere plads foran skabet. Dørenes bæreevne bliver også større, når den er opdelt over to døre. Med en IP 55-beskyttelsesgrad er komponenterne i skabet godt beskyttet, og det gør det velegnet til mange forskellige formål.

Materiale: Skab: 1.35 mm lakeret stål. Tag- og sidepaneler: 1.5 mm lakeret stål. Dør: 2 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Krop: Rammen er bukket fire gange og fuldsvejst. Integrerede dybdeprofiler med hulmønster, der gør det muligt at justere monteringspladen i dybden.

Dører: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørramme med 25 mm hulmønster. Standarddøre kan ikke vendes. Der skal bestilles separate døre til venstrehånds dørlåsning.

Bagpanel: Udstyret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagdørsmontage. Delte bagpaneler i 1600 mm brede skabe.

Toppanel: Aftagelig.

Lås: 4-punkts espagnolet-låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard dobbelt-bit lås med 3 mm indsats. Tilbehør: standardindsats, cylindere, løftehåndtag og T-håndtag.

Bundplader: Består af tre stykker.


Montageplade: Dobbeltbukkede og justerbare i dybden i trin på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres på ydersiden af skabsemballagen.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet gennem deres montering og udstyret med separat jordbolt.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedegrad: I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Levering inkluderer: Skab med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplader, Monteringsplade (undtagelse af PE versioner) og dørramme. Levering omfatter også bolte til jording. Skabet leveres på en palle med samme bredde som skabet. Alt emballeringsmateriale kan genbruges.



Med montageplade

H	B	D	h	b	d	Artikelnr.
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Uden montageplade

H	B	D	Artikelnr.
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

For ekstra kablingsmuligheder, tilføj PF og PCP sokler.

MKD

Kompakt version, dobbeltdør


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT