



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Teräksinen kompakti MKD-lattiakaappimallisto sopii parioviensa ansiosta erinomaisesti ahtaisiin tiloihin, joissa yksi ovi veisi avattuna liikaa tilaa kaapin edestä. Myös ovien kantokyky on suurempi, koska se jakautuu kahdelle ovelle. IP 55 -suojaluokka takaa, että komponentit pysyvät kaapin sisällä tarkasti suojassa. Kaappi sopii erinomaisesti monenlaisiin käyttötarkoituksiin.

Materiaali: Seinä: 1.35 mm maalattu teräs. Taka- ja kattolevyt: 1.5 mm maalattu teräs. Ovi: 2 mm maalattu teräs. Asennuslevy: 3 mm galvanoitu teräs. Pohjalevyt: 1 mm galvanoitu teräs.

Runko-osa: Neljästi kantattu ja saumahitsattu runkokehikko. Integroitu vaakaprofiili jossa kaksirivinen rei'itys asennuslevyn syvyysäättöön.

Ovet: Asennettu neljällä saranalla. Oven runkokehikossa rei'itys 25 mm jaolla. Vakio-ovien kätsyyttä ei voi vaihtaa. Vasemmalta lukittavat ovet on tilattava erikseen.

Takaseinälevy: Kiinnitetty M6 torx-ruuveilla. Vakiona valmiudet takaoven asennukselle. Kaksiosainen takalevy 1600 mm leveissä kaapeissa.

Kattolevy: Irrotettava.

Lukitus: 4-pisteen tankolukitusjärjestelmä pääovessa ja 2-pisteen lukitus orjaovessa. Vakiona kaksilehtinen 3 mm lukkopesä. Tilalle voidaan vaihtaa vakiolukkopesä, Euro-sylinteri tai nostokahva.

Pohjalevy: Koostuu kolmesta osasta.


Asennuslevy: Kaksoiskantattu ja syvyysäädettävä 25 mm porrastuksella käyttäen MPD02. Kiinnitetty kaapin pakkauslaatikon ulkopuolelle.

Maadoitus: Kaikki levyt on maadoitettu kiinnitysohiensa kautta ja on varustettu erillisillä maadoitusruuveilla.

Pintakäsittely: RAL 7035 pulverimaali.

Kotelointiluokka: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Toimitus: Runkokehikko, johon kiinnitettynä ovet, katto, takalevy, pohjalevyt, asennuslevy (ei PE-versio) ja oviaasennuskehikko. Toimitukseen sisältyy myös maadoituspultit. Kaappi toimitetaan lavalla, joka on saman levyinen kuin kaappi. Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää.



Asennuslevyineen

| K | L | S | k | l | s | Osa nro. |
|------|------|-----|------|------|-----|------------|
| 1200 | 1200 | 400 | 1094 | 1094 | 359 | MKD12124R5 |
| 1400 | 1000 | 300 | 1294 | 894 | 259 | MKD14103R5 |
| 1400 | 1000 | 400 | 1294 | 894 | 359 | MKD14104R5 |
| 1400 | 1200 | 300 | 1294 | 1094 | 259 | MKD14123R5 |
| 1400 | 1200 | 400 | 1294 | 1094 | 359 | MKD14124R5 |
| 1600 | 1200 | 400 | 1494 | 1094 | 359 | MKD16124R5 |
| 1600 | 1200 | 500 | 1494 | 1094 | 459 | MKD16125R5 |
| 1800 | 1200 | 400 | 1694 | 1094 | 359 | MKD18124R5 |
| 1800 | 1200 | 500 | 1694 | 1094 | 459 | MKD18125R5 |
| 1800 | 1600 | 400 | 1694 | 1494 | 359 | MKD18164R5 |
| 1800 | 1600 | 500 | 1694 | 1494 | 459 | MKD18165R5 |
| 2000 | 1200 | 400 | 1894 | 1094 | 359 | MKD20124R5 |
| 2000 | 1200 | 500 | 1894 | 1094 | 459 | MKD20125R5 |
| 2000 | 1600 | 400 | 1894 | 1494 | 359 | MKD20164R5 |
| 2000 | 1600 | 500 | 1894 | 1494 | 459 | MKD20165R5 |

Ilman asennuslevyä

| K | L | S | Osa nro. |
|------|------|-----|--------------|
| 1200 | 1200 | 400 | MKD12124PER5 |
| 1400 | 1000 | 300 | MKD14103PER5 |
| 1400 | 1000 | 400 | MKD14104PER5 |
| 1400 | 1200 | 300 | MKD14123PER5 |
| 1400 | 1200 | 400 | MKD14124PER5 |
| 1600 | 1200 | 400 | MKD16124PER5 |
| 1600 | 1200 | 500 | MKD16125PER5 |
| 1800 | 1200 | 400 | MKD18124PER5 |
| 1800 | 1200 | 500 | MKD18125PER5 |
| 1800 | 1600 | 400 | MKD18164PER5 |
| 1800 | 1600 | 500 | MKD18165PER5 |
| 2000 | 1200 | 400 | MKD20124PER5 |
| 2000 | 1200 | 500 | MKD20125PER5 |
| 2000 | 1600 | 400 | MKD20164PER5 |
| 2000 | 1600 | 500 | MKD20165PER5 |

Lisää sokkelit PF ja PCP kaapelointivaihtoehtojen lisäämiseksi.

MKD

Teräksinen kompaktikaappi pariovilla


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT