



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål med dobbeltdør, MKD, er ideell for installasjon i områder med begrenset plass, hvor en enkelt dør tar opp for mye plass i fronten av skapet når døren åpnes. Dørenes lastekapasitet øker også da den fordeles over to dører. Med en beskyttelsesgrad på IP 55 er komponentene inne i skapet godt beskyttet. Det gjør skapet godt egnet for mange bruksområder.

**Materiale:** Skap: 1.35 mm lakkert stål. Bak- og takplater: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

**Skap:** Dobbelbrettet og sveiseskjøtet ramme. Integrert toradet hullmønster.

**Dører:** Monteres med fire hengsler. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster. Standard-dørene kan ikke vendes. Separate dører må bestilles for venstrelukking.

**Bakplate:** Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør. Delte ryggplater for 1600 mm brede skap.

**Takplate:** Avtakbar.

**Lås:** Espangnolett 4-punkts låsesystem i hoveddøren og 2-punkts låsesystem i slavedøren. Standard DIN-lås med 3 mm innsats. Kan byttes til standard innsatser, sylindere, løftehåndtak eller T-håndtak.

**Bunnplater:** Består av tre deler.


**Montasjeplate:** Dobbelbrettet og justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

**Jording:** Alle plater er jordet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturpulverlakk.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

**Levering:** Ramme med montert dør, bakplate, takplate, bunnplater, montasjeplate og dørmonteringsramme. Kommer også med jordingsbolter. Skapet leveres på pall med lik bredde som skapet. Alt innpakkingsmateriale er resirkulerbart.



## Med montasjeplate

H	B	D	h	b	d	Artikkel nr.
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

## Uten montasjeplate

H	B	D	Artikkel nr.
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

For flere kabelmuligheter, legg til soklene PF og PCP.

**MKD**

Kompakt versjon, dobbel dør

  
nVent

**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT