



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Stojące obudowy ze stali miękkiej z podwójnymi drzwiami, MKD, doskonale nadają się do instalacji w ograniczonej przestrzeni, gdzie pojedyncze drzwi zajmowałyby za dużo miejsca po otwarciu. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

Materiał: Korpus: Malowana stal 1.35 mm. Panele tylne i dachowe: Malowana stal 1.5 mm. Drzwi: Malowana stal 2 mm. Płyta montażowa: Stal ocynkowana 3 mm. Płyty dolne: Stal ocynkowana 1 mm.

Korpus: Rama cztery razy złożona i zgrzewana liniowo. Zintegrowane profile głębokości z otworami umożliwiającym regulowanie głębokości montażu płyty montażowej.

Drzwiczki: Montowane na czterech zawiasach. Zawierają ramę z otworami co 25 mm. Standardowych drzwi nie można odwrócić. Do lewostronnego otwierania należy zamówić oddzielne drzwi.

Panel tylny: Wyposażony w sześć wkrętów torx M6. Standardowe akcesoria do montażu tylnych drzwi. Dzielone panele tylne do obudów o szerokości 1600 mm.

Panel daszku: Zdejmowany.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych i 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy zamek dwupiórowy z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębny, klamki uchylne i uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech części.


Płyta montażowa: Podwójnie złożona i wsuwana na miejsce. Regulowana na głębokość co 25 mm za pomocą akcesorium MPD02. Dostarczana poza opakowaniem obudowy.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione za pomocą mocowań i są wyposażone w oddzielny kołek uziemienia.

Wykończenie: Proszkowa powłoka strukturalna RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodna z IP 55 | TYP 12 | IK 10.

Dostawa: Korpus z drzwiami, panel tylny, panel dachowy, płyty dolne, płyta montażowa (z wyjątkiem wersji PE) i rama drzwi. W zestawie śruby uziemienia. Obudowa dostarczana jest na palecie o szerokości identycznej z obudową. Opakowaniowe podlega recyklingowi.



Z płytą montażową

H	S	D	h	s	d	Nr pozycji
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Bez płyty montażowej

H	S	D	Nr pozycji
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

W celu uzyskania dodatkowych opcji okablowania dodać cokoły PF i PCP.

MKD

Kompaktowa wersja z stali miękkiej i podwójnymi drzwiami



CONNECT AND PROTECT