



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Skåpen i golvskåpssortimentet MKD i stålplåt med dubbeldörr lämpar sig för trånga utrymmen där en enkeldörr som öppnas skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Samtidigt ökar dörrarnas belastningskapacitet när den fördelas över två dörrar. Skyddsgraden IP 55 skyddar komponenterna inuti skåpet och gör att den lämpar sig för många olika användningsområden .

Material: Ram: 1.35 mm stålplåt. Bakstycke och takplåt: 1.5 mm stålplåt. Dörrar: 2 mm stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserat stål.

Kapsling: Helsvetsad ramprofil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660. Integrerad dubbelradig hålbild.

Dörrar: Monterad med fyra gångjärn, inklusive monterageram i dörr med 25 mm hålbild. Standarddörrar kan inte vändas. Beställ separata dörrar för vänsterlåsning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr. Delat bakstycke på 1600 mm breda skåp.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyft-handtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Består av tre delar.


Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Golvskåp med fasta sidor, dörr med monterageram, bakstycke, tak-, botten- samt montageplåt. Jordningsdetaljer ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet. Förpackningsmaterialet är återvinningsbart.



Inklusive montageplåt

H	B	D	h	b	d	Artikelnummer
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Exklusive montageplåt

H	B	D	Artikelnummer
1200	1200	400	MKD12124PER5
1400	1000	300	MKD14103PER5
1400	1000	400	MKD14104PER5
1400	1200	300	MKD14123PER5
1400	1200	400	MKD14124PER5
1600	1200	400	MKD16124PER5
1600	1200	500	MKD16125PER5
1800	1200	400	MKD18124PER5
1800	1200	500	MKD18125PER5
1800	1600	400	MKD18164PER5
1800	1600	500	MKD18165PER5
2000	1200	400	MKD20124PER5
2000	1200	500	MKD20125PER5
2000	1600	400	MKD20164PER5
2000	1600	500	MKD20165PER5

För ytterligare kabeldragningsmöjligheter, komplettera med sockel PF och gavelplåtar PCP.

MKD

Fristående kompakt golvsåp, dubbeldörr