



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



MKS-kaappimallistoon kuuluu teräksisiä kompakteja yksiovisia lattiakaappeja. IP 55 -suojaluokan mallisto on saatavana suoraan varastosta monessa eri kokoluokassa. Kaappimallisto sopii erinomaisesti monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Komponenttikoja ja sen myötä tarpeettomia seisonta-aikoja ei pääse syntymään, sillä kaapin sisäpuolelle ei pääse vettä eikä pölyä.

Materiaali: Seinä: 1.35 mm maalattu teräs. Taka- ja kattolevyt: 1.5 mm maalattu teräs. Ovi: 2 mm maalattu teräs. Asennuslevy: 3 mm galvanoitu teräs. Pohjalevy: 1 mm galvanoitu teräs.

Runko-osa: Neljästi kantattu ja saumahitsattu runkokehikko. Integroitu vaakaprofiilit kaksirivisellä rei'ityksellä mahdollistavat asennuslevyn syvyysäädön.

Ovi: Asennettu 4 saranalla, mahdollistavat vasen- tai oikeakätisen avautumisen. Oven runkokehikossa rei'itys 25 mm jaolla.

Takaseinälevy: Kiinnitetty M6 torx-ruuveilla. Vakiona valmiudet takaoven asennukselle.

Kattolevy: Irrotettava.

Lukitus: 4-pisteen tankokitusjärjestelmä. Ei vaikutusta kaapin syvyyteen. Vakiona kaksilehtinen lukko 3 mm tapilla. Voidaan vaihtaa vakiolukkopesiin tai Euro-sylinteriin ja taittokahvaan.

Pohjalevy: Koostuu kolmesta osasta.



Asennuslevy: Kaksoiskantattu ja liukuu paikoilleen. Syvyysäädettävissä 25 mm portain käyttäen MPD02 asennussarjaa. Kiinnitetty kaapin pakkauslaatikon ulkopuolelle.

Maadoitus: Kaikki levyt on maadoitettu kiinnitysohiensa kautta ja on varustettu erillisillä maadoitusruuveilla.



Pintakäsittely: RAL 7035 pulverimaali.

Kotelointiluokka: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Toimitus: Runko-osa, johon kiinnitettynä ovi, takalevy, katto, pohjalevyt, asennuslevy (ei PE-versio) ja ovikehikko. Toimitukseen sisältyy myös maadoituspultit. Toimitetaan lavalla, jonka leveys on sama kuin kaapin. Kaikki pakkausmateriaali on kierrätettävää.



Sectional top view (without bottom plates)



Asennuslevyineen

K	L	S	k	l	s	Osa nro.
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5

Ilman asennuslevyä

K	L	S	Osa nro.
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	800	500	MKS16085PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

Lisää PF ja PCP sokkelit halutessasi kaapeloinnin.

MKS

Teräksinen puolikompaktikaappi, yksiovinen


nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT