



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Serien med kompakte gulvskap av lakkert stål med enkeltdør, MKS, har en beskyttelsesgrad på IP 55. Gulvskapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Denne skapserien er godt egnet for mange forskjellige bruksområder. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

**Materiale:** Skap: 1.35 mm lakkert stål. Bak- og takplater: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

**Skap:** Dobbelbrettet og sveiseskjøtet ramme. Integrert toradet hullmønster.

**Dør:** Monteres med hengsler for venstre- eller høyreåpning. Inklusive dør-ramme med 25 mm hullmønster.

**Bakplate:** Festes med M6 torx-skruer. Standardutstyr for montering av bakdør.

**Takplate:** Avtakbar.

**Lås:** 4-punkts låseanordning. Standard montert DIN-lås med 3 mm bolt. Kan byttes ut med standard innlegg eller eurosylinder og svinghåndtak.

**Bunnplater:** Består av tre deler.



**Montasjeplate:** Dobbelbrettet og glir inn i posisjon. Justerbar i dybden i trinn på 25 mm med MPD02 tilbehøret. Leveres utenom skapinnpakningen.

**Jording:** Alle plater er jordet gjennom sin montering, og er utstyrt med en separat jordingsbolt.



**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturpulverlakk.

**Tetthetsgrad:** I overensstemmelse med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

**Levering:** Skap med montert dør, bakpanel, takplate, bunnplater, montasjeplate (ikke PE-versjon) og dør-ramme. Leveres også med jordingsbolter. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet. All emballasje er resirkulerbar.



Sectional top view (without bottom plates)



## Med montasjeplate

H	B	D	h	b	d	Artikkel nr.
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5

## Uten montasjeplate

H	B	D	Artikkel nr.
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	800	500	MKS16085PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

For flere kabelmuligheter, legg til soklene PF og PCP.

**MKS**

Kompakt versjon, enkel dør



**HOFFMAN**

CONNECT AND PROTECT